

SFC 1/21 MC NE WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A SlimFix Clip két előnyt egyesít: egyedülálló zárómechanizmusának köszönhetően a zárt jelölő a nyitotthoz hasonlóan, egyszerűen szerelhető. A kengyelmechanizmus gyors és kényelmes szerelést biztosít, a vezeték beszerelése után is. A SlimFix Clip max. 5mm külső átmérőjű vezetékekhez alkalmas. A nagy – max. 30 mm – jelölőfelület hosszú karakterláncokat enged meg. Halogénmentes anyagból készülnek és a V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg.

Előnyök:

- Halogénmentes anyag
- V2 éghetőségi osztály
- Gyors, szerszámmentes szerelés
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők
- 12 mm, 21 mm és 30 mm magasságban kaphatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Változat	SlimFix Clip, Vezeték és kábeljelölők, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.8 mm, fehér
Rendelési szám	1779080001
Típus	SFC 1/21 MC NE WS
GTIN (EAN)	4032248163878
Qty.	200 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	7 mm	Mélység (coll)	0.2756 inch
Magasság	21 mm	Magasság (coll)	0.8268 inch
Szélesség	5.8 mm	Szélesség (coll)	0.2283 inch
Nettó tömeg	0.53 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.003 kg CO2 eq.

Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9	
Nyomtatás típusa	üres	
Szélesség	5.8 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	fehér	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliamid 66	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MultiCard
Címkemező mérete	21 x 4.1 mm	
Javasolt iparágak	Berendezés	
kompatibilis nyomtató	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2	
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Conductor and cable markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.75 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	3.5 mm
Vezeték külső átmérő, min.	2 mm	Vezeték külső átm.	2 - 3.5 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.75 - 2.5 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

