

ADP WF10/WF12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

Érintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb biztonságról a szekrényben. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

Általános rendelési adatok

Változat	Csavaros kapcsok, Fedélprofil, Áttetsző, 1000 mm
Rendelési szám	1780940000
Típus	ADP WF10/WF12
GTIN (EAN)	4032248241255
Qty.	100 M

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	6.05 mm	Mélység (coll)	0.2382 inch
Magasság	51.4 mm	Magasság (coll)	2.0236 inch
Szélesség	1000 mm	Szélesség (coll)	39.37 inch
Nettó tömeg	74.25 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Polikarbonát	Szín	Áttetsző
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Igen
----------------	------

Méretek

Rögzítési mérete	7 mm
------------------	------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		