

SAI-SK STECKER M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Változat | Védőkupak, IP20 |
| Rendelési szám | 1781520000 |
| Típus | SAI-SK STECKER M12 |
| GTIN (EAN) | 4032248171835 |
| Qty. | 50 Darab |

SAI-SK STECKER M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0.82 g |
|-------------|--------|

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...80 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 ...80 |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------|

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános műszaki adatok

| | |
|-----------------|------|
| Védelmi osztály | IP20 |
|-----------------|------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002314 | ETIM 9.0 | EC002314 |
| ETIM 10.0 | EC002314 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-08 | | |