

**ZBW 1/3.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Z-sorozat, Működtető szerszám
Rendelési szám	<a href="#">1781930000</a>
Típus	ZBW 1/3.5
GTIN (EAN)	4032248199532
Qty.	1 Darab

## ZBW 1/3.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	23.75 mm	Mélység (coll)	0.935 inch
Magasság	140.7 mm	Magasság (coll)	5.5394 inch
Szélesség	27.76 mm	Szélesség (coll)	1.0929 inch
Nettó tömeg	16.52 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-40 °C...55 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Alapanyag	POM	Szín	narancssárga
UL 94 éghetőségi osztály	HB		

## Rendszer specifikációk

Változat Működtető szerszám

## Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat Nem

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		