

## SM 27/27 K MC NE WS


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémécanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | SwitchMark, Készülékjelölők, 27 x 27 mm, fehér |
| Rendelési szám | <a href="#">1783000000</a>                     |
| Típus          | SM 27/27 K MC NE WS                            |
| GTIN (EAN)     | 4032248 180066                                 |
| Qty.           | 60 Darab                                       |

## SM 27/27 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 1 mm   | Mélység (coll)   | 0.0394 inch |
| Magasság    | 27 mm  | Magasság (coll)  | 1.063 inch  |
| Szélesség   | 27 mm  | Szélesség (coll) | 1.063 inch  |
| Nettó tömeg | 2.02 g |                  |             |

## Hőmérséklet

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...60 °C |
|------------------------------|-------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül            |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC       |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig 0.011 kg CO2 eq. |

## Általános adatok

|   |   |
|---|---|
| Ragasztóanyag                           | Kétoldalú ragasztószalag  |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 9   |
| Változat                                | Öntapadós   |
| Szélesség                               | 27 mm   |
| UL 94 éghetőségi osztály                | V-2   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.      | 60 °C   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.      | -40 °C  |
| Szín                                    | fehér   |
| Halogén                                 | Nem   |
| Alapanyag                               | Poliamid 66   |
| Nyomatott karakterek                    | nélkül  |
| Jelölők száma kombinációként            | Tápellátás formája MultiCard  |
| kompatibilis nyomtató                   | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| Jelölők száma kombinációként            | 1 MultiCard = Device markers  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -40...60 °C   |

## Készülékjelölők

|         |     |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## Tartozékok

## Kiegészítő termékek



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémecanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ETO SM 27/27               | Változat                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1805840000</a> | SwitchMark, Védőkupak, 27 x 27 mm, Áttetsző |
| GTIN (EAN)     | 4032248273577              |   |
| Qty.           | 10 ST                      |   |