

**SAI-Y-5S B2-4 2M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Általános rendelési adatok**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Változat       | Y-csatlakozó, M12, Jelelosztó |
| Rendelési szám | <a href="#">1783410000</a>    |
| Típus          | SAI-Y-5S B2-4 2M12            |
| GTIN (EAN)     | 4032248183340                 |
| Qty.           | 1 Darab                       |

## SAI-Y-5S B2-4 2M12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

21.5 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Csatlakozási adatok

Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó M12 túske

1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó

M12 aljzat

2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó

M12 aljzat

Meghúzási nyomaték

M12: 0,8 - 1,2 Nm

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám

5

Kódolás

A kódolású

Érintkező felület

Au (arany)

Ház fő anyaga

PUR

Névleges feszültség

24 V

Névleges áram

4 A

Védelmi osztály

IP67

Szennyezés súlyossága

3

Árnyékolás csatlakozás

Nem

Menetes gyűrű anyaga

Cink présöntvény

Ház hőmérsékleti tartománya

-25...+90 °C

## Szabványok

Csatlakozó, standard

IEC 61076-2-101

## Általános adatok

Pólusszám

5

Kódolás

A kódolású

Csatlakozási menet

M12

Érintkező anyaga, aljzat

CuSn

Érintkező anyaga, túske

CuZn

Érintkező felület

Au (arany)

Meghúzási nyomaték

0.8 Nm

Ház fő anyaga

PUR

Névleges feszültség

24 V

Névleges áram

4 A

Védelmi osztály

IP67

Szennyezés súlyossága

3

1. csatlakozás

M12/M12

2. csatlakozás

Csavar

Árnyékolás csatlakozás

Nem

Ház hőmérsékleti tartománya

-25...+90 °C

Vezeték külső átm.

-

## Besorolások

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 9.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925

ECLASS 14.0

27-44-01-06

ECLASS 15.0

27-44-01-06


**SAI-Y-5S B2-4 2M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

**Drawings**

**Méretrajz**




**Méretrajz**



**Kapcsolási rajz**

1. Female M12      2. Female M12



Male M12