

**SAI-Y-4-4/2-4 M12/8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Általános rendelési adatok**

Változat	Y-dugó, M12 / M8, Jelelosztó
Rendelési szám	<a href="#">1783420000</a>
Típus	SAI-Y-4-4/2-4 M12/8
GTIN (EAN)	4032248183357
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 14.96 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d9f8df28-a704-45a9-a1cb-1fe1442b5ef0

## Csatlakozási adatok

Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó M12 tűske	1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M8 aljzat
2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M8 aljzat	Meghúzási nyomaték M8: 0,5 - 0,6 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	4	Kódolás	M12 = A-kódolt / M8 = nincs
Érintkező felület	Au (arany)	Ház fő anyaga	PUR
Névleges feszültség	24 V	Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP67	Szennyezés súlyossága	3
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+90 °C		

## Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

## Általános adatok

Pólusszám	4	Kódolás	M12 = A-kódolt / M8 = nincs
Csatlakozási menet	M12 / M8	Érintkező anyaga, aljzat	CuZn
Érintkező anyaga, tűske	CuZn	Érintkező felület	Au (arany)
Ház fő anyaga	PUR	Névleges feszültség	24 V
Névleges áram	4 A	Védelmi osztály	IP67
Szennyezés súlyossága	3	1. csatlakozás	M12/M8
2. csatlakozás	Csavar	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+90 °C	Vezeték külső átm.	-

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06

**Műszaki adatok**

ECLASS 15.0

27-44-01-06


## SAI-Y-4-4/2-4 M12/8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

# Rajzok

### Méretrajz



### Méretrajz



### Kapcsolási rajz

