

## HDC 64D TSBO 1M25G


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel a felsőrészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| Rendelési szám | <a href="#">1786800000</a>   |
| Típus          | HDC 64D TSBO 1M25G   |
| GTIN (EAN)     | 4032248204045  |
| Qty.           | 1 Darab  |

## HDC 64D TSBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202                      |

## Méreték és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Magasság    | 76 mm    | Magasság (coll)  | 2.9921 inch |
| Szélesség   | 55 mm    | Szélesség (coll) | 2.1654 inch |
| Nettó tömeg | 367.84 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |  |                        |
|--------------------------|--|------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül                       |                        |
| REACH SVHC               | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |                        |
| SCIP                     | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f           |                        |
| Vegyszerállóság          | Anyag  | Aceton                 |
|                          | Vegyszerállóság                                | Feltételesen ellenálló |
|                          | Anyag  | Fűróolaj               |
|                          | Vegyszerállóság                                | Ellenálló              |
|                          | Anyag  | Gázolaj                |
|                          | Vegyszerállóság                                | Ellenálló              |
|                          | Anyag  | Etilalkohol            |
|                          | Vegyszerállóság                                | Ellenálló              |
|                          | Anyag  | Sebességváltó-olaj     |
|                          | Vegyszerállóság                                | Ellenálló              |
|                          | Anyag  | Hidraulikaolaj         |
|                          | Vegyszerállóság                                | Ellenálló              |
|                          | Anyag  | Hűtőközeg              |
|                          | Vegyszerállóság                                | Ellenálló              |
|                          | Anyag  | Mosóbenzin             |
|                          | Vegyszerállóság                                | Ellenálló              |
|                          | Anyag  | Izzadság               |
|                          | Vegyszerállóság                                | Ellenálló              |
|                          | Anyag  | Prémium benzin         |
|                          | Vegyszerállóság                                | Feltételesen ellenálló |
| Anyag                    | Víz  |                        |
| Vegyszerállóság          | Ellenálló                                      |                        |
| Anyag                    | UV   |                        |
| Vegyszerállóság          | Instabil                                       |                        |
| Anyag                    | Ózon   |                        |
| Vegyszerállóság          | Instabil                                       |                        |

## Méreték

|                   |         |                  |       |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| Kábelbevezetés    | menetes | C ház szélessége | 43 mm |
| Ház teljes hossza | 120 mm  | B ház magasság   | 76 mm |

## HDC 64D TSBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Verzió

|                                |                              |                              |                                    |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Kábelbevezetések mérete        | M 25                         | Felső rész/alsó rész/fedél   | felső rész                         |
| Fedél                          | burkolat nélkül              | Felső kábelbevezetések száma | 0                                  |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 1                            | Ház kivitele                 | Oldalsó kábelbevezetés,<br>Dugóház |
| Rögzítőrendszer kivitele       | Keresztkengyel a felsőrészen | Kivitel                      | magas                              |
| Telepítési szerkezeti méret    | 8                            | Kábelbevezetés               | menetes                            |
| Típus                          | Dugó                         | Szorítás változat            | Oldalt rögzítő bilincs             |
| Tömítés                        | tömítés nélkül               | Belső menet                  | M 25                               |
| Szín (RAL)                     | RAL 7035                     | BG                           | 8                                  |
| Suitable for ModuPlug®         | Igen                         |                              |                                    |

## Általános adatok

|                  |              |                 |               |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Felületi minőség | Porbevonatos | Védelmi osztály | IP65, bedugva |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |



## HDC 64D TSBO 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 24B SDBO 2PG21G        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1662180000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel a felsőrészen, Standard, burkolattal, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN)     | 4008190418700              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D SDBO 1PG29G        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1662280000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel a felsőrészen, magas, burkolattal, Kábelbevezetések mérete: PG 29    |
| GTIN (EAN)     | 4008190418809              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D SDBO 2M32G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1786920000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel a felsőrészen, magas, burkolattal, Kábelbevezetések mérete: M 32     |
| GTIN (EAN)     | 4032248204168              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D SDBO 1M32G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1904400000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel a felsőrészen, magas, burkolattal, Kábelbevezetések mérete: M 32     |
| GTIN (EAN)     | 4032248585236              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## HDC 64D TSBO 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC 24B ADBO               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1213300000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkegnyel a felsőrészen, Standard, burkolattal, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN)     | 4008190871147              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 24B ABO                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1967910000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkegnyel a felsőrészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none              |
| GTIN (EAN)     | 4032248780785              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

## IP68 verzió



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védelem osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | VG M25 - MS 68             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1772230000</a> | VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN)     | 4032248129881              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | VG M25 - K 68              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1772310000</a> | VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6                    |
| GTIN (EAN)     | 4032248129973              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |