

HDC 40D TOBU 1M25G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25
Rendelési szám	1787070000
Típus	HDC 40D TOBU 1M25G
GTIN (EAN)	4032248204410
Qty.	1 Darab

HDC 40D TOBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E92202

Méretetek és tömegek

Mélység	93.3 mm	Mélység (coll)	3.6732 inch
Magasság	76 mm	Magasság (coll)	2.9921 inch
Szélesség	57.8 mm	Szélesség (coll)	2.2756 inch
Nettó tömeg	272 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Vegyszerállóság	Anyag	Aceton
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
	Anyag	Fűróolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Gázolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Etilalkohol
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Sebességváltó-olaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Hidraulikaolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Hűtőközeg
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Mosóbenzin
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Izzadság
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Prémium benzin
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
	Anyag	Víz
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	UV
	Vegyszerállóság	Instabil
	Anyag	Ózon
	Vegyszerállóság	Instabil

Méretetek

Kábelbevezetés	menetes	C ház szélessége	43 mm
Ház teljes hossza	93.3 mm	B ház magasság	76 mm

HDC 40D TOBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Verzió

Kábelbevezetések mérete	M 25	Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész
Fedél	burkolat nélkül	Felső kábelbevezetések száma	1
Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Ház kivitele	Felső kábelbemenet, Dugóház
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen	Kivitel	magas
Telepítési szerkezeti méret	6	Kábelbevezetés	menetes
Típus	Dugó	Szorítás változat	Oldalt rögzítő bilincs
Tömítés	tömítés nélkül	Belső menet	M 25
Szín (RAL)	RAL 7035	BG	6
Suitable for ModuPlug®	Igen		


Általános adatok

Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Felületi minőség	Porbevonatos
Védelmi osztály	IP65, bedugva	ENT házak	Nem
Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Drawings



HDC 40D TOBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16B DMDQ 2QB	Változat
Rendelési szám	1665270000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelső részhez, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
GTIN (EAN)	4008190421977	
Qty.	1 ST	

Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16B KBU 1PG21G	Változat
Rendelési szám	1657270000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4008190410322	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 40D KBU 1PG21G	Változat
Rendelési szám	1657310000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4008190410360	
Qty.	1 ST	

HDC 40D TOBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	HDC 40D KBU 1M32G	Változat
Rendelési szám	1787190000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkenygel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4032248204533	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 40D KBU 1M25G	Változat
Rendelési szám	1787200000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkenygel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248204540	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 40D KBU 1PG29G	Változat
Rendelési szám	1967670000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkenygel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4032248670178	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 40D KBU 2M32G N	Változat
Rendelési szám	2545510000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkenygel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4050118558333	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 40D KBU 1M25G N	Változat
Rendelési szám	2559890000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkenygel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4050118676440	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 40D KBU 1M32G N	Változat
Rendelési szám	2559900000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkenygel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4050118673265	
Qty.	1 ST	

Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

HDC 40D TOBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16B ABU	Változat
Rendelési szám	1208600000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkenyvel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
GTIN (EAN)	4008190881351	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 16B ABU N	Változat
Rendelési szám	2488590000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
GTIN (EAN)	4050118541526	
Qty.	1 ST	

Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védeettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16B SBU 1PG21G	Változat
Rendelési szám	1656720000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4008190409739	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 16B SBU 2PG21G	Változat
Rendelési szám	1656730000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4008190409746	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 40D SBU 2PG21G	Változat
Rendelési szám	1656810000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4008190409821	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 40D SBU 1PG29G	Változat
Rendelési szám	1656830000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4008190409845	
Qty.	1 ST	

HDC 40D TOBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	HDC 40D SBU 2PG29G	Változat
Rendelési szám	1656840000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkenygel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4008190409852	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 40D SBU 2M32G	Változat
Rendelési szám	1787110000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkenygel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4032248204458	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 40D SBU 2M25G	Változat
Rendelési szám	1787120000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkenygel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248204465	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 16B SBU 2M25G	Változat
Rendelési szám	1788240000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkenygel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248205776	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 16B SBU 1M25G	Változat
Rendelési szám	1899980000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkenygel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248520718	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 40D SBU 1M25G	Változat
Rendelési szám	1902970000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkenygel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248592951	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 40D SBU 1M32G	Változat
Rendelési szám	1902990000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkenygel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4032248592968	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 16B SBU 1M25G N	Változat
Rendelési szám	2560740000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkenygel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4050118673234	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 40D SBU 1PG29G N	Változat
Rendelési szám	2560770000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkenygel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4050118893595	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 16B SBU 2M25G N	Változat
Rendelési szám	2560930000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkenygel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4050118673531	
Qty.	1 ST	

HDC 40D TOBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	HDC 16B SBU 1PG21G N	Változat
Rendelési szám	2560940000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4050118676716	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 16B SBU 2PG21G N	Változat
Rendelési szám	2560950000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4050118676921	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 40D SBU 2M25G N	Változat
Rendelési szám	2561020000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4050118676914	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 40D SBU 1M32G N	Változat
Rendelési szám	2561030000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4050118676464	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 40D SBU 2M32G N	Változat
Rendelési szám	2561040000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4050118676457	
Qty.	1 ST	