

**HDC 10B SDBO 2M20G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel a felsőrészen, Standard, burkolattal, Kábelbevezetések mérete: M 20 |
| Rendelési szám | <a href="#">1787680000</a>                                                                                                                                                  |
| Típus          | HDC 10B SDBO 2M20G                                                                                                                                                          |
| GTIN (EAN)     | 4032248205028                                                                                                                                                               |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                                                                                                     |

## HDC 10B SDBO 2M20G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E92202

## Méretetek és tömegek

|                            |         |                             |             |
|----------------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| Magasság                   | 79.5 mm | Magasság (coll)             | 3.1299 inch |
| Szélesség                  | 77.2 mm | Szélesség (coll)            | 3.0394 inch |
| Rögzítési méret - magasság | 40 mm   | Rögzítési méret - szélesség | 82 mm       |
| Nettó tömeg                | 264 g   |                             |             |

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Vegyszerállóság

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Anyag           | Aceton                 |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag           | Fúróolaj               |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Gázolaj                |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Etilalkohol            |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Sebességváltó-olaj     |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Hidraulikaolaj         |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Hűtőközeg              |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Mosóbenzin             |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Izzadság               |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Prémium benzin         |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag           | Víz                    |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | UV                     |
| Vegyszerállóság | Instabil               |
| Anyag           | Ózon                   |
| Vegyszerállóság | Instabil               |

## Méretetek

|                        |       |                    |         |
|------------------------|-------|--------------------|---------|
| Furat osztás hossz, A2 | 82 mm | Kábelbevezetés     | menetes |
| C ház szélessége       | 43 mm | C1 alap szélessége | 53.5 mm |

## HDC 10B SDBO 2M20G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                   |       |                |       |
|-------------------|-------|----------------|-------|
| Ház teljes hossza | 73 mm | B ház magasság | 57 mm |
| B1 alap magasság  | 5 mm  |                |       |

## Verzió

|                                |                        |                              |                              |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kábelbevezetések mérete        | M 20                   | Felső rész/alsó rész/fedél   | alsó rész                    |
| Fedél                          | burkolat nélkül        | Felső kábelbevezetések száma | 0                            |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 2                      | Fedél kivitele               | burkolattal                  |
| Ház kivitele                   | Ház alsórész           | Rögzítőrendszer kivitele     | Keresztkengyel a felsőrészen |
| Kivitel                        | Standard               | Telepítési szerkezeti méret  | 4                            |
| Kábelbevezetés                 | menetes                | Típus                        | Felépítés (aljzat)           |
| Szorítós változat              | Oldalt rögzítő bilincs | Tömítés                      | NBR                          |
| Belső menet                    | M 20                   | Szín (RAL)                   | RAL 7035                     |
| BG                             | 4                      | Suitable for ModuPlug®       | Nem                          |

## Általános adatok

|                 |                       |                               |                                           |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Ház fő anyaga   | alumínium présöntvény | Felületi minőség              | Porbevonatos                              |
| Védelmi osztály | IP65, bedugva         | Védettségi osztály megjegyzés | Védelmi osztály a fedél e típusánál: IP20 |
| ENT házak       | Nem                   | Rögzítőelem anyaga            | Nemesacél, rozsdamentes                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## HDC 10B SDBO 2M20G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings

