

HDC 24B TOBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
Rendelési szám	1787820000
Típus	HDC 24B TOBU 1M25G
GTIN (EAN)	4032248205264
Qty.	1 Darab

HDC 24B TOBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

Méretek és tömegek

Mélység	93.3 mm	Mélység (coll)	3.6732 inch
Magasság	63 mm	Magasság (coll)	2.4803 inch
Szélesség	59 mm	Szélesség (coll)	2.3228 inch
Nettó tömeg	276 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül	
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC	
Vegyszerállóság	Anyag	Aceton
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
	Anyag	Fűrőolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Gázolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Etilalkohol
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Sebességváltó-olaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Hidraulikaolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Hűtőközeg
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Mosóbenzin
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Izzadság
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Prémium benzin
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz	
Vegyszerállóság	Ellenálló	
Anyag	UV	
Vegyszerállóság	Instabil	
Anyag	Ózon	
Vegyszerállóság	Instabil	

Méretek

Kábelbevezetés	menetes	C ház szélessége	43 mm
Ház teljes hossza	120 mm	B ház magasság	63 mm

HDC 24B TOBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Verzió

Kábelbevezetések mérete	M 25	Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész
Fedél	burkolat nélkül	Felső kábelbevezetések száma	1
Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Ház kivitele	Felső kábelbemenet, Dugóház
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkegyel az alsórészen	Kivitel	Standard
Telepítési szerkezeti méret	8	Kábelbevezetés	menetes
Típus	Dugó	Szorítás változat	Oldalt rögzítő bilincs
Tömítés	tömítés nélkül	Belső menet	M 25
Szín (RAL)	RAL 7035	BG	8
Suitable for ModuPlug®	Nem		

Általános adatok

Felületi minőség	Porbevonatos	Védelmi osztály	IP65, bedugva
------------------	--------------	-----------------	---------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 24B TOBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



HDC 24B TOBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B DMDQ 2QB	Változat
Rendelési szám	1665640000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelső részhez, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
GTIN (EAN)	4008190422660	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 24B DMDQ 2QB N	Változat
Rendelési szám	2559760000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelső részhez, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
GTIN (EAN)	4050118676754	
Qty.	1 ST	

IP68 verzió



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védelem osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Típus	VG M25 - MS 68	Változat
Rendelési szám	1772230000	VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4032248129881	
Qty.	25 ST	
Típus	VG M25 - K 68	Változat
Rendelési szám	1772310000	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248129973	
Qty.	25 ST	

HDC 24B TOBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ellendarab

Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B ABU	Változat
Rendelési szám	1212400000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkeggyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
GTIN (EAN)	4008190083939	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 24B ABU N	Változat
Rendelési szám	2488600000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
GTIN (EAN)	4050118541533	
Qty.	1 ST	

Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B KBU 1M25G	Változat
Rendelési szám	1787920000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248205363	
Qty.	1 ST	

HDC 24B TOBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ellendarab

Típus	HDC 24B KBU 1PG21G	Változat
Rendelési szám	1661720000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4008190418274	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 24B KBU 1PG29G	Változat
Rendelési szám	1661730000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4008190418281	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 64D KBU 1M32G	Változat
Rendelési szám	1786960000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4032248204205	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 64D KBU 1PG29G	Változat
Rendelési szám	1661810000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4008190418359	
Qty.	1 ST	

Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B SBU 1M25G	Változat
Rendelési szám	1901150000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248521258	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 24B SBU 1M25G N	Változat
Rendelési szám	2560960000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4050118673227	
Qty.	1 ST	

HDC 24B TOBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ellendarab

Típus	HDC 24B SBU 1PG21G	Változat
Rendelési szám	1661510000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4008190418069	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 24B SBU 1PG21G N	Változat
Rendelési szám	2560750000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4050118676747	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 24B SBU 2M25G	Változat
Rendelési szám	1787870000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248205318	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 24B SBU 2PG21G	Változat
Rendelési szám	1661520000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4008190418076	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 24B SBU 2M25G N	Változat
Rendelési szám	2560970000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4050118676730	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 64D SBU 1M25G	Változat
Rendelési szám	1904340000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248585601	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 64D SBU 1M32G	Változat
Rendelési szám	1904350000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4032248585298	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 64D SBU 1M32G N	Változat
Rendelési szám	2561050000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4050118680195	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 64D SBU 2M25G	Változat
Rendelési szám	1786890000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248204137	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 64D SBU 2M25G N	Változat
Rendelési szám	2561060000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4050118680508	
Qty.	1 ST	

HDC 24B TOBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Ellendarab

Típus	HDC 64D SBU 2M32G	Változat
Rendelési szám	1786880000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas,
GTIN (EAN)	4032248204120	Kábelbevezetések mérete: M 32
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 64D SBU 2M32G N	Változat
Rendelési szám	2550540000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas,
GTIN (EAN)	4064675005087	Kábelbevezetések mérete: M 32
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 64D SBU 2PG21G	Változat
Rendelési szám	1661590000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas,
GTIN (EAN)	4008190418144	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 64D SBU 2PG29G	Változat
Rendelési szám	1661630000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas,
GTIN (EAN)	4008190418182	Kábelbevezetések mérete: PG 29
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 64D SBU 2PG29G N	Változat
Rendelési szám	2560790000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas,
GTIN (EAN)	4050118894103	Kábelbevezetések mérete: M 32
Qty.	1 ST	