

## HDC 24B TOLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

### Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| Rendelési szám | <a href="#">1787860000</a>   |
| Típus          | HDC 24B TOLU 1M25G   |
| GTIN (EAN)     | 4032248205301  |
| Qty.           | 1 Darab  |

## HDC 24B TOLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202                      |

## Méreték és tömegek

|             |       |                  |             |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Magasság    | 61 mm | Magasság (coll)  | 2.4016 inch |
| Szélesség   | 46 mm | Szélesség (coll) | 1.811 inch  |
| Nettó tömeg | 271 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |                        |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |                        |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |                        |
| Vegyszerállóság          | Anyag                         | Aceton                 |
|                          | Vegyszerállóság               | Feltételesen ellenálló |
|                          | Anyag                         | Fűróolaj               |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Gázolaj                |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Etilalkohol            |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Sebességváltó-olaj     |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Hidraulikaolaj         |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Hűtőközeg              |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Mosóbenzin             |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Izzadság               |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Prémium benzin         |
|                          | Vegyszerállóság               | Feltételesen ellenálló |
| Anyag                    | Víz                           |                        |
| Vegyszerállóság          | Ellenálló                     |                        |
| Anyag                    | UV                            |                        |
| Vegyszerállóság          | Instabil                      |                        |
| Anyag                    | Ózon                          |                        |
| Vegyszerállóság          | Instabil                      |                        |

## Méreték

|                   |         |                  |       |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| Kábelbevezetés    | menetes | C ház szélessége | 43 mm |
| Ház teljes hossza | 120 mm  | B ház magasság   | 63 mm |

## HDC 24B TOLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Verzió

|                                |                   |                              |                                |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Kábelbevezetések mérete        | M 25              | Felső rész/alsó rész/fedél   | felső rész                     |
| Fedél                          | burkolat nélkül   | Felső kábelbevezetések száma | 1                              |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 0                 | Ház kivitele                 | Felső kábelbemenet,<br>Dugóház |
| Rögzítőrendszer kivitele       | Hosszanti kengyel | Kivitel                      | Standard                       |
| Telepítési szerkezeti méret    | 8                 | Kábelbevezetés               | menetes                        |
| Típus                          | Dugó              | Szorítós változat            | Végrögzítő                     |
| Tömítés                        | tömítés nélkül    | Belső menet                  | M 25                           |
| Szín (RAL)                     | RAL 7035          | BG                           | 8                              |
| Suitable for ModuPlug®         | Nem               |                              |                                |

## Általános adatok

|                  |              |                 |               |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Felületi minőség | Porbevonatos | Védelmi osztály | IP65, bedugva |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|

## Besorolások


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 24B TOLU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 24B TOLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 24B SDLU 2PG21G        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1214500000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,     |
| GTIN (EAN)     | 4008190153021              | Kábelbevezetések mérete: PG 21   |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 24B SLU 2PG21G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1662720000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések |
| GTIN (EAN)     | 4008190419240              | mérete: PG 21  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D SDLU 2PG29G        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1663040000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolattal,        |
| GTIN (EAN)     | 4008190419561              | Kábelbevezetések mérete: PG 29   |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D SLU 2M32G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1786900000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések    |
| GTIN (EAN)     | 4032248204144              | mérete: M 32   |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D SLU 2M25G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1786910000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések    |
| GTIN (EAN)     | 4032248204151              | mérete: M 25   |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D SDLU 2M32G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1786940000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolattal,        |
| GTIN (EAN)     | 4032248204182              | Kábelbevezetések mérete: M 32  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D SDLU 2M25G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1786950000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolattal,        |
| GTIN (EAN)     | 4032248204199              | Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## HDC 24B TOLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 24B SLU 2M25G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1787880000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25              |
| GTIN (EAN)     | 4032248205325              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 24B SDLU 2M25G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1787900000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN)     | 4032248205349              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 24B SDLU 1M25G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1901480000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN)     | 4032248521364              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 24B SLU 1M25G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1901560000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25              |
| GTIN (EAN)     | 4032248521395              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D SDLU 1M25G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1904430000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolattal, Kábelbevezetések mérete: M 25    |
| GTIN (EAN)     | 4032248585106              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D SDLU 1M32G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1904440000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolattal, Kábelbevezetések mérete: M 32    |
| GTIN (EAN)     | 4032248585212              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D SLU 1M25G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1904480000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25                 |
| GTIN (EAN)     | 4032248585090              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D SLU 1M32G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1904490000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32                 |
| GTIN (EAN)     | 4032248585618              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## HDC 24B TOLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 24B ALU                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1213900000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések                           |
| GTIN (EAN)     | 4008190176303              | mérete: none   |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 24B ADLU               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1214300000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN)     | 4008190083090              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 24B KLU 1M25G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1968340000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN)     | 4032248689378              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |