

HDC 32B SBU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 10, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32
Rendelési szám	1788460000
Típus	HDC 32B SBU 2M32G
GTIN (EAN)	4032248205998
Qty.	1 Darab

HDC 32B SBU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E92202

Méreték és tömegek

Mélység	126 mm	Mélység (coll)	4.9606 inch
Magasság	79 mm	Magasság (coll)	3.1102 inch
Szélesség	92.5 mm	Szélesség (coll)	3.6417 inch
Rögzítési méret - magasság	67 mm	Rögzítési méret - szélesség	112 mm
Nettó tömeg	659 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Vegyszerállóság

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Fűróolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Gázolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Sebességváltó-olaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

HDC 32B SBU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek

Furat osztás hossz, A2	112 mm	Kábelbevezetés	menetes
C ház szélessége	82.5 mm	C1 alap szélessége	92.5 mm
Ház teljes hossza	94 mm	B ház magasság	79 mm
B1 alap magasság	5 mm		

Verzió

Kábelbevezetések mérete	M 32	Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész
Fedél	burkolat nélkül	Meghúzási nyomaték	2 Nm
Felső kábelbevezetések száma	0	Oldalsó kábelbevezetések száma	2
Ház kivitele	Ház alsórész	Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen
Kivitel	Standard	Telepítési szerkezeti méret	10
Kábelbevezetés	menetes	Típus	Felépítés (aljzat)
Szorítós változat	Oldalt rögzítő bilincs	Tömítés	NBR
Belső menet	M 32	Szín (RAL)	RAL 7035
BG	10	Suitable for ModuPlug®	Igen

Általános adatok

Meghúzási nyomaték	2 Nm	Ház fő anyaga	alumínium présöntvény
Felületi minőség	Porbevonatos	Védelmi osztály	IP65, bedugva
ENT házak	Nem	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes

Besorolások


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 32B SBU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



HDC 32B SBU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Ház, oldalsó kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 32B TSB 1PG29G	Változat
Rendelési szám	1666840000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 10, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4008190424046	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 32B TSB 1M32G	Változat
Rendelési szám	1788400000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 10, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4032248205936	
Qty.	1 ST	

Ház, felső kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 32B TSB 1M40G	Változat
Rendelési szám	1221070000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 10, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Dugóház, Felső kábelbemenet, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 40
GTIN (EAN)	4032248998180	
Qty.	1 ST	

HDC 32B SBU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	HDC 32B TOBU 1PG29G	Változat
Rendelési szám	1666870000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 10, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4008190424077	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 32B TOBU 1M32G	Változat
Rendelési szám	1788430000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 10, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4032248205967	
Qty.	1 ST	

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 32B DODQ 4BO	Változat
Rendelési szám	1165790000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 10, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél ház alsórészhez, Keresztkengyel az alsórészen, Standard
GTIN (EAN)	4032248964512	
Qty.	1 ST	