

## HDC 04A KOLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 1, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 20 |
| Rendelési szám | <a href="#">1788840000</a>                                                                                                                                      |
| Típus          | HDC 04A KOLU 1M20G                                                                                                                                              |
| GTIN (EAN)     | 4032248206384                                                                                                                                                   |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                                                                                         |

## HDC 04A KOLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E92202

## Méreték és tömegek

|             |       |                  |             |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Mélység     | 27 mm | Mélység (coll)   | 1.063 inch  |
| Magasság    | 78 mm | Magasság (coll)  | 3.0709 inch |
| Szélesség   | 37 mm | Szélesség (coll) | 1.4567 inch |
| Nettó tömeg | 40 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

|                 |                 |                        |
|-----------------|-----------------|------------------------|
| Vegyszerállóság | Anyag           | Aceton                 |
|                 | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
|                 | Anyag           | Fűróolaj               |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Gázolaj                |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Etilalkohol            |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Sebességváltó-olaj     |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Hidraulikaolaj         |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Hűtőközeg              |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Mosóbenzin             |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Izzadság               |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Prémium benzin         |
|                 | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
|                 | Anyag           | Víz                    |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | UV                     |
|                 | Vegyszerállóság | Instabil               |
|                 | Anyag           | Ózon                   |
|                 | Vegyszerállóság | Instabil               |

## Méreték

|                   |         |                  |       |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| Kábelbevezetés    | menetes | C ház szélessége | 27 mm |
| Ház teljes hossza | 27 mm   | B ház magasság   | 54 mm |

## HDC 04A KOLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Verzió

|                              |                        |                                |                              |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Kábelbevezetések mérete      | M 20                   | Felső rész/alsó rész/fedél     | alsó rész                    |
| Fedél                        | burkolat nélkül        | Meghúzási nyomaték             | 0.5 Nm                       |
| Felső kábelbevezetések száma | 1                      | Oldalsó kábelbevezetések száma | 0                            |
| Ház kivitele                 | Összekötő ház          | Rögzítőrendszer kivitele       | Keresztkengyel az alsórészen |
| Kivitel                      | Standard               | Telepítési szerkezeti méret    | 1                            |
| Kábelbevezetés               | menetes                | Típus                          | Csatlakozótoldal             |
| Szorítós változat            | Oldalt rögzítő bilincs | Tömítés                        | tömítés nélkül               |
| Belső menet                  | M 20                   | Szín (RAL)                     | RAL 7035                     |
| BG                           | 1                      | Suitable for ModuPlug®         | Nem                          |

## Általános adatok

|                    |              |                    |                         |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| Meghúzási nyomaték | 0.5 Nm       | Ház fő anyaga      | alumínium présöntvény   |
| Felületi minőség   | Porbevonatos | Védelmi osztály    | IP65, bedugva           |
| ENT házak          | Nem          | Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## HDC 04A KOLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védeettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 04A DODL 2B0           | Változat                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1665740000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 1, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél ház alsórészhez, Keresztkegnyel az alsórészen, |
| GTIN (EAN)     | 4008190422769              | Standard                                                                                                                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                 |
| Típus          | HDC 04A DMDL 2B0           | Változat                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1665750000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 1, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél ház alsórészhez, Keresztkegnyel az alsórészen, |
| GTIN (EAN)     | 4008190422776              | Standard                                                                                                                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                 |