

HDC 15A TSLU 1M20G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 2, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: M 20
Rendelési szám	1788860000
Típus	HDC 15A TSLU 1M20G
GTIN (EAN)	4032248206407
Qty.	1 Darab

HDC 15A TSLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E92202

Méreték és tömegek

Mélység	72.5 mm	Mélység (coll)	2.8543 inch
Magasság	68 mm	Magasság (coll)	2.6772 inch
Szélesség	32.5 mm	Szélesség (coll)	1.2795 inch
Nettó tömeg	132 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Vegyszerállóság	Anyag	Aceton
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag		Fűróolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag		Gázolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag		Etilalkohol
	Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag		Sebességváltó-olaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag		Hidraulikaolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag		Hűtőközeg
	Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag		Mosóbenzin
	Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag		Izzadság
	Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag		Prémium benzin
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag		Víz
	Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag		UV
	Vegyszerállóság	Instabil
Anyag		Ózon
	Vegyszerállóság	Instabil

Méreték

Kábelbevezetés	menetes	C ház szélessége	29.5 mm
Ház teljes hossza	63 mm	B ház magasság	68 mm

HDC 15A TSLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Verzió

Kábelbevezetések mérete	M 20	Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész
Fedél	burkolat nélkül	Meghúzási nyomaték	0.5 Nm
Felső kábelbevezetések száma	0	Oldalsó kábelbevezetések száma	1
Ház kivitele	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház	Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel
Kivitel	magas	Telepítési szerkezeti méret	2
Kábelbevezetés	menetes	Típus	Dugó
Szorítós változat	Végrögzítő	Tömítés	NBR
Belső menet	M 20	Szín (RAL)	RAL 7035
BG	2	Suitable for ModuPlug®	Nem

Általános adatok

Meghúzási nyomaték	0.5 Nm	Ház fő anyaga	alumínium présöntvény
Felületi minőség	Porbevonatos	Védelmi osztály	IP65, bedugva
ENT házak	Nem	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes

Besorolások


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 15A TSLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



HDC 15A TSLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többbrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védeettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 10A DODL 1LB	Változat
Rendelési szám	1665890000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 2, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelsőrészhez, Hosszanti kengyel, Standard,
GTIN (EAN)	4008190422929	Kábelbevezetések mérete: none
Qty.	1 ST	