

CC-RAIL TRANSPARENT1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	ClipCard, Fedél, 1000 x 19 mm, Áttetsző
Rendelési szám	1790160000
Típus	CC-RAIL TRANSPARENT1000
GTIN (EAN)	4032248213627
Qty.	1 Darab

CC-RAIL TRANSPARENT1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0.1968 inch
Magasság	1000 mm	Magasság (coll)	39.37 inch
Szélesség	19 mm	Szélesség (coll)	0.748 inch
Nettó tömeg	29.04 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-20...80 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Változat	Öntapadós		
Szélesség	19 mm		
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C		
Szín	Áttetsző		
Halogén	Nem		
Alapanyag	PVC		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MultiCard	
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Cover		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-20...80 °C		

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		