

KLBUE 10-20 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

KLBÜ árnyékoláscsatlakozásaink széles választékával rugalmas és önbeállító árnyékolást valósíthat meg, és biztosíthatja az üzem hibamentes működését.

Általános rendelési adatok

Változat	Húzókegyel, Kapocskengyel, árnyékolt-csatlakozáshoz
Rendelési szám	1791240000
Típus	KLBUE 10-20 SC
GTIN (EAN)	4032248222193
Qty.	100 Darab

KLBUE 10-20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1.5748 inch
Magasság	26 mm	Magasság (coll)	1.0236 inch
Szélesség	23.6 mm	Szélesség (coll)	0.9291 inch
Rögzítési méret - szélesség	22.1 mm	Nettó tömeg	29.22 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül		
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC		
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig	0.099 kg CO2 eq.	

Anyag adatok

Szín	ezüst	UL 94 éghetőségi osztály	None
------	-------	--------------------------	------

Rendszer specifikációk

Változat	Árnyékoll csatlakozáshoz	Véglap szükséges	Nem
Tartósín	Rögzítőlemez		

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Felszerelés típusa	Csavar		

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	20 mm ²		
-------------------------	--------------------	--	--

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csupaszolási hossz	26 mm	Csatlakozás típusa	Rugós csatlakozás
Csatlakozások száma	1	Kábelátmérő, max.	20 mm
Kábelátmérő, min.	10 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többberes, névleges csatlakozás, max.	20 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többberes, névleges csatlakozás, min.	10 mm ²		

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Tartósín	Rögzítőlemez
---------------------	--------------------	----------	--------------

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		