

## SAI-4/6/8-MHF 5P PUR28M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M12 elosztók különböző változatokban kaphatók. A 4, 6 vagy 8 M12 csatlakozóhely 4- vagy 5-pólusos kialakítású. A csoportkimenet fix kábeles kialakítású, kupakos változat felhasználói, vagy M23 csatlakoztatáshoz Különleges változatok is kaphatók. Például, kínálunk 1-1 elosztót bármilyen csatlakozástípushoz, vagy Ex Zone 1 robbanásveszélyes területre engedélyezett elosztókat is.

## Általános rendelési adatok

|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat           | Kupakos változat, 30 V, , LED: Nem, LED iniciátor: Nem, Huzalozás típus: Egyik sem, 28 m |
| Rendelési szám     | <a href="#">1791462800</a>                                                               |
| Típus              | SAI-4/6/8-MHF 5P PUR28M                                                                  |
| GTIN (EAN)         | 4032248221295                                                                            |
| Qty.               | 1 Darab                                                                                  |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható.                                                             |
| Elérhető eddig:    | 2025-12-30T00:00:00+01:00                                                                |
| Alternatív termék  | <a href="#">SAI-4/6/8-MH BLF3.5</a>                                                      |

## SAI-4/6/8-MHF 5P PUR28M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |           |                 |             |
|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| Mélység     | 59.2 mm   | Mélység (coll)  | 2.3307 inch |
| Magasság    | 32.5 mm   | Magasság (coll) | 1.2795 inch |
| Nettó tömeg | 3431.12 g |                 |             |

## Hőmérsékletek

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Üzemi hőmérséklet | -20 - 80°C |
|-------------------|------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Connection data

|                |      |                 |                  |
|----------------|------|-----------------|------------------|
| Kábelcsavarzat | M 20 | Elosztó kimenet | Kupakos változat |
|----------------|------|-----------------|------------------|

## Electrical data

|                                                    |      |                           |      |
|----------------------------------------------------|------|---------------------------|------|
| Névleges feszültség, min.                          | 10 V | Névleges feszültség, max. | 30 V |
| Max. áramtovábbítási kapacitás<br>kártyahelyenként | 4 A  | Teljes áram               | 10 A |
| Elektromos szigetelés lehetséges                   | Nem  |                           |      |

## General technical data

|                       |      |           |     |
|-----------------------|------|-----------|-----|
| Védelmi osztály       | IP68 | Pólusszám | 5   |
| Szennyezés súlyossága | 3    | LED       | Nem |
| LED iniciátor         | Nem  |           |     |

## Material data

|                   |                  |                       |                |
|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Ház fő anyaga     | Pocan            | Elosztó anyaga        | Műanyag        |
| Ház színe         | szürke, RAL 7032 | Érintkező anyaga      | CuZn           |
| Érintkező felület | Aranyozott       | Érintkezőtartó anyaga | PBT (UL 94 V0) |

## Technical data cable

|                    |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pólusszám          | 5        | Köpeny színe                                  | fekete                                                                                                                                                                                                              |
| Külső átmérő       | 9.7 mm   | árnyékolt                                     | Nem                                                                                                                                                                                                                 |
| Halogén            | Nem      | Hajlítási sugár, min., mozgó                  | 10 x kábelátmérő                                                                                                                                                                                                    |
| Hajlítási ciklusok | 2 millió | Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/<br>online) | 16 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 3 x 1,0 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                 |
| Köpeny anyaga      | PUR      | Színkód gyűrű                                 | Fehér, Zöld, Sárga, Szürke,<br>Pink, Piros, Barna, Fekete,<br>lbolyaszín, szürke / pink,<br>piros / kék, fehér / zöld,<br>fehér / sárga, Yellow /<br>brown, fehér / szürke,<br>szürke / barna, Kék, Zöld /<br>sárga |
| Kábelhossz         | 28 m     | A következő kábeltartókhoz:                   | Igen                                                                                                                                                                                                                |

**SAI-4/6/8-MHF 5P PUR28M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002585    | ETIM 9.0    | EC002585    |
| ETIM 10.0   | EC002585    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-08 |             |             |

## SAI-4/6/8-MHF 5P PUR28M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## M12



A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus          | SAI-SK-M12                 | Változat                       |
| Rendelési szám | <a href="#">9456050000</a> | Védett részegységek, Védőkupak |
| GTIN (EAN)     | 4008190304058              |                                |
| Qty.           | 30 ST                      |                                |

## Screwty® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz  
A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erő kifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                   |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Típus          | SCREWTY SET -DM            | Változat                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1920000000</a> | Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors |
| GTIN (EAN)     | 4032248436859              |                                                   |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                   |

## Tartozékok

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Típus          | ESG 9/20 MC NE WS          | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1609940000</a> | ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható |
| GTIN (EAN)     | 4008190203528              |                                                                |
| Qty.           | 200 ST                     |                                                                |