

SAI-SK-M12 IDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

Általános rendelési adatok

Változat	Védett részegységek, Védőkupak
Rendelési szám	1794850000
Típus	SAI-SK-M12 IDC
GTIN (EAN)	4032248232222
Qty.	10 Darab

SAI-SK-M12 IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.7 g
-------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános műszaki adatok

Ház fő anyaga	PA 66, UL 94: V-0	Védelmi osztály	IP67
Ház hőmérsékleti tartománya	-20 ... +90 °C		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		