



A kép illusztráció

TM hüvelyek kiterjedt választéka általános célú használatra alkalmas. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek. Ez a termékcsalád becsúsztható jelölőlapokat tartalmaz, maximális védelemmel a külső hatások ellen. A TM hüvelyek rugalmas felszerelést tesznek lehetővé.

- Nyomtatott becsúsztható címkék optimális védelme
- Széles körű alkalmazási lehetőség vezetékekhez és kábelelekhez
- Egy címketípus minden keresztmetszethez
- TMX 30 kábelkötegelővel történő szereléshez (4,6 mm széles)

Általános rendelési adatok

Változat	TM, Aljzat x 9 mm, PVC, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 4 - 6 mm
Rendelési szám	1798490000
Típus	TM 203/15 V0
GTIN (EAN)	4032248243150
Qty.	500 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	9 mm	Mélység (coll)	0.3543 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0.5906 inch
Szélesség	9 mm	Szélesség (coll)	0.3543 inch
Nettó tömeg	0.2 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	9 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Szín	Áttetsző
Alapanyag	PVC	Javasolt iparágak	Közeledéstechnika, Berendezés
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C		

Vezeték és kábeljelölők


Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	2.5 mm ²
Vezeték külső átmérő, max.	6 mm	Vezeték külső átmérő, min.	4 mm
Vezeték külső átm.	4 - 6 mm	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	2.5 - 10 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Accessories

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 15 MC NE BL	Változat
Rendelési szám	1609981693	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190367831	
Qty.	400 ST	
Típus	TM-I 15 MC NE GE	Változat
Rendelési szám	1609981687	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190914776	
Qty.	400 ST	
Típus	TM-I 15 MC NE GN	Változat
Rendelési szám	1609981688	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190398705	
Qty.	400 ST	
Típus	TM-I 15 MC NE RT	Változat
Rendelési szám	1609981686	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190367824	
Qty.	400 ST	
Típus	TM-I 15 MC NE SI	Változat
Rendelési szám	1609981697	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4008190137410	
Qty.	400 ST	

TM 203/15 V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories**

Típus	TM-I 15 MC NE VI	Változat
Rendelési szám	1427870000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.7 - 79 mm, 15 x 4 mm, ibolyaszín
GTIN (EAN)	4050118231847	
Qty.	400 ST	
Típus	TM-I 15 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1609981044	TM-I, Behelyezhető jelölők, 15 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190914783	
Qty.	400 ST	