

KLSC M3X8 ZB4 H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Változat	Gyűjtősín (kapocs), szürke, Magasság: 9.5 mm, Mélység: 5 mm
Rendelési szám	1801990000
Típus	KLSC M3X8 ZB4 H
GTIN (EAN)	4032248254439
Qty.	50 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2025-12-31T00:00:00+01:00

KLSC M3X8 ZB4 H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0.1968 inch
Magasság	9.5 mm	Magasság (coll)	0.374 inch
Nettó tömeg	0.53 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfeleléségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Felületi minőség	Elektropolírozott	Szín	szürke
------------------	-------------------	------	--------

Rendszer specifikációk

Változat	Csavarok
----------	----------

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Felületi minőség	Elektropolírozott
---------------------	--------------------	------------------	-------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		