

SAI-SK M12 MT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Változat | Védett részegységek, Védőkupak |
| Rendelési szám | 1802750000 |
| Típus | SAI-SK M12 MT |
| GTIN (EAN) | 4032248257362 |
| Qty. | 30 Darab |

SAI-SK M12 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Nettó tömeg 3.02 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános műszaki adatok

Ház fő anyaga CuZn, nikkelezett Védelmi osztály IP67

Ház hőmérsékleti tartománya -20 ... +60 °C

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002314 | ETIM 9.0 | EC002314 |
| ETIM 10.0 | EC002314 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-08 | | |