

WQB 240/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

Változat	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Ezüstszürke, 320 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 99.3 mm
Rendelési szám	1802800000
Típus	WQB 240/3
GTIN (EAN)	4032248313747
Qty.	5 Darab

WQB 240/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	43.5 mm	Mélység (coll)	1.7126 inch
Magasság	49.3 mm	Magasság (coll)	1.9409 inch
Szélesség	99.3 mm	Szélesség (coll)	3.9094 inch
Nettó tömeg	208.56 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C Ambient temperature -5 °C...40 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Ónozott réz Szín Ezüstszürke

Rendszer specifikációk

Változat Keresztösszekötő

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa becsavart állapotban Telepítési útmutató Átmenő (persely)
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat Nem Felszerelés típusa becsavart állapotban

Méretek

Raszter mm-ben (P) 5.10 mm

Névleges adatok

Névleges áram 320 A

Általános

Pólusszám 3 Telepítési útmutató Átmenő (persely)

Besorolások

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03