

HDC CM BUS 2SS PBDP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A T-csatlakozó funkciós Profibus-DP modul lehetővé teszi a terepen a készülék javításokat vagy cseréket a mezőbusz megszakítása nélkül. Önnek többé nem kell kikapcsolnia a mezőbusz rendszert, mivel a terepi készülékeket üzem közben egyszerűen be lehet dugni vagy kiemelni (a plug-and-play funkcionalitással).

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, HDC-betét, ConCept modul
Rendelési szám	1806060000
Típus	HDC CM BUS 2SS PBDP
GTIN (EAN)	4032248275182
Qty.	5 Darab

HDC CM BUS 2SS PBDP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Magasság	43 mm	Magasság (coll)	1.6929 inch
Szélesség	11.4 mm	Szélesség (coll)	0.4488 inch
Hossz	34 mm	Hossz, inch	1.3386 inch
Nettó tömeg	15.66 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -20 °C ... 85 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

ConCept Pneumatikus modul

Szín bézs

Méret

Szélesség	11.4 mm	Alap teljes hossza	34 mm
Dugó magassága	43 mm		

Általános adatok

Pólusszám	2	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Szín	bézs	Szigetelőanyag	PC üvegszál-erősítéssel (UL listás és vasúti tanúsítással)
Típus	Érintkező	Alapanyag	Polikarbonát
Sorozat	ConCept modul	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	32 V
Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	0.8 kV	Névleges áram (DIN EN 61984)	1 A
Halogénmentes	false	Alacsony füstképződés a DIN EN 45545-2 szerint	Igen

PE csatlakozási adatok

PE-csatlakozás max. meghúzási nyomatéka	0.6 Nm	PE-csatlakozás min. meghúzási nyomatéka	0.5 Nm
---	--------	---	--------

Változat

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 16	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	5 mm
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Alapanyag	Polikarbonát

HDC CM BUS 2SS PBDP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002641	ETIM 9.0	EC002641
ETIM 10.0	EC002641	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

HDC CM BUS 2SS PBDP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

