

**EM 8/30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rendszertartozék**

Fedezze fel a u-remote rendszer tartozékainak széles választékát – ideális kiegészítők ahhoz, hogy feladatait még hatékonyabban és még rugalmasabban végezhesse.

**Általános rendelési adatok**

Változat	EM, Sorkapocs jelölő, 32.4 x 7.2 mm, Raszter mm-ben (P): 7.20 Weidmueller, Áttetsző
Rendelési szám	<a href="#">1806120000</a>
Típus	EM 8/30
GTIN (EAN)	4032248275298
Qty.	50 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	3 mm	Mélység (coll)	0.1181 inch
Magasság	32.4 mm	Magasság (coll)	1.2756 inch
Szélesség	7.2 mm	Szélesség (coll)	0.2835 inch
Nettó tömeg	0.6 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Nyomtatás tájolása	vízszintes	
Szélesség	7.2 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	HB	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	Áttetsző	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Polipropilén	
Nyomtatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Komponens
Jelölők száma kombinációként	1 Component part = Terminal marker	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C	
Alkalmazás/gyártó	Weidmueller	

## Csatlakozójelölők

Raszter mm-ben (P)	7.20 mm
--------------------	---------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

## EM 8/30

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



Az ELS MultiCard jelölőket PrintJet -tel, plotterrel vagy SMark nyomtatóval lehet nyomtatni. A PrintJet ADVANCED használatával a kábelek és sorkapcsok azonosítóinak színes nyomtatása figyelemfelkeltően, sokféleképpen történhet.

ELS 6/30 a WKM 8/30 kábeljelölőkhöz vagy az EM8/30 csoportos jelölőtartóhoz

ELS 7/40 az SchT5S csoportos jelölőtartókhoz


ELS 16/40 a WKM 18/43 kábeljelölőkhöz vagy az SchT5 csoportos jelölőtartóhoz

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	ELS 6/30 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1045570000</a>	ELS, Behelyezhető jelölők, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248779475	
Qty.	80 ST	
Típus	ELS 6/30 MC NE GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1045580000</a>	ELS, Behelyezhető jelölők, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, sárga
GTIN (EAN)	4032248779482	
Qty.	80 ST	

## ELS 6/30



## ELS


Az ELS címkék speciális, nem ragasztós behelyezhető címkék WKM kábeljelölőkhöz vagy csoportos jelölőtartókhoz. A matt, vékony, de nehezen szakadó poliészter nagyon jó címkeanyag és kiválóan olvasható. A vízszigetítő WKM hüvelyekkel együtt használva a megoldás különösen tartós kábel-azonosítást kínál, még durva környezetben is.

## Általános rendelési adatok

Típus	ELS 6/30 MM WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2009980000</a>	ELS, Behelyezhető jelölők, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118396850	
Qty.	3000 ST	
Típus	ELS 6/30 MM GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2010620000</a>	ELS, Behelyezhető jelölők, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118397178	
Qty.	3000 ST	

## Tartozékok

## ESO betétcímkék



## Általános rendelési adatok

Típus	ESO 7 DIN A4 WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1607720000</a>	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 30 x 6.3 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190206116	
Qty.	10 ST	
Típus	ESO 7 DIN A4 GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1634780000</a>	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 27 x 6.3 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190273361	
Qty.	10 ST	
Típus	ESO 7 P DIN A4 GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1670400000</a>	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 27 x 6.3 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190430726	
Qty.	10 ST	
Típus	ESO 7 P DIN A4 WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1670390000</a>	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 27 x 6.3 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190430719	
Qty.	10 ST	