

ST 4000/L E180**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Thanks to the ring cable lug connection system, which is a proven railway technology, our ST 4000® high-voltage terminals provide you with a modular system that is both globally recognised and easy to install in all four corners of the world.

The products have been tested and comply with the requirements set down in the professional standards EN 50155, EN 50124-1, EN 45545 and IEC 61373. Our products are continuously monitored and further developed.

Általános rendelési adatok

Változat	Csavaros kapcsok, Véglap, Névleges keresztmetszet:
Rendelési szám	1809220000
Típus	ST 4000/L E180
GTIN (EAN)	4032248293544
Qty.	50 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2020-06-12T00:00:00+02:00
Alternatív termék	

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	180 mm	Magasság (coll)	7.0866 inch
Szélesség	10 mm	Szélesség (coll)	0.3937 inch
Nettó tömeg	360.8 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Szín	szürke
------	--------

Rendszer specifikációk

Szintek száma	1	Keresztkötött szintek belül	Nem
PE-csatlakozás	Nem		

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Felszerelés típusa	Közvetlen rögzítés
---	-----	--------------------	--------------------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	150 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	10 mm ²
---	---------------------	---	--------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		