

**ST 4000/L J3 M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Thanks to the ring cable lug connection system, which is a proven railway technology, our ST 4000® high-voltage terminals provide you with a modular system that is both globally recognised and easy to install in all four corners of the world.

The products have been tested and comply with the requirements set down in the professional standards EN 50155, EN 50124-1, EN 45545 and IEC 61373. Our products are continuously monitored and further developed.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csavaros kapcsok, Keresztösszekötő, Névleges keresztmetszet:
Rendelési szám	<a href="#">1809410000</a>
Típus	ST 4000/L J3 M12
GTIN (EAN)	403224829384 1
Qty.	50 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.

## ST 4000/L J3 M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg	223.27 g
-------------	----------

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Szín	ezüst
------	-------

## Rendszer specifikációk

Szintek száma	1	Keresztkötött szintek belül	Nem
PE-csatlakozás	Nem		

## Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Felszerelés típusa	Közvetlen rögzítés		

## Méretek

Raszter mm-ben (P)	55.00 mm
--------------------	----------

## Névleges adatok

Névleges feszültség	4 kV	Névleges áram	415 A
---------------------	------	---------------	-------

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	150 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	10 mm <sup>2</sup>
---	---------------------	---	--------------------

## Általános

Pólusszám	3
-----------	---

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		