

KSW 2.5 EL WS 50M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A KSW jelölősávok többpólusú dugaszolható NYÁK-kapcsok azonosítására használhatók. Ezeket a felhasználó egyedileg nyomtathatja, megadott osztásközhöz nem kell ragaszkodni.

- Szennyeződézálló jelölés
- Szalagok, 2,5 mm és 4 mm szélesek
- Egyszerűen ragassza fel - és kész
- Optimális tapadás
- PVC-mentes

Általános rendelési adatok

Változat	KSW, Sorkapocs jelölő, 2.5 x , Raszter mm-ben (P): 2.50 Weidmueller, fehér
Rendelési szám	1812660000
Típus	KSW 2.5 EL WS 50M
GTIN (EAN)	4032248296064
Qty.	50 M

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	2.5 mm	Magasság (coll)	0.0984 inch
Hossz	50000 mm	Hossz, inch	1968.5 inch
Nettó tömeg	15.83 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	150 °C
------------------------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril	Nyomatás tájolása	vízszintes és függőleges
Laponkénti jelölőszám	20	Nyomatás típusa	üres
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	Szín	fehér
Halogén	Nem	Hossz	50000 mm
Alapanyag	Poliészter, PVC-mentes	Nyomatott karakterek	nélkül
kompatibilis nyomtató		Üzemi hőmérsékleti tartomány	150 °C
Alkalmazás/gyártó	Weidmueller	Impresszum	Neutral

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

