

**KSW 2.5 EL WS 50M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A KSW jelölősávok többpólusú dugaszolható NYÁK-kapcsok azonosítására használhatók. Ezeket a felhasználó egyedileg nyomtathatja, megadott osztásközhez nem kell ragaszkodni.

- Szennyeződésálló jelölés
- Szalagok, 2,5 mm és 4 mm szélesek
- Egyszerűen ragassza fel - és kész
- Optimális tapadás
- PVC-mentes

**Általános rendelési adatok**

Változat	KSW, Sorkapocs jelölő, 2.5 x , Raszter mm-ben (P): 2.50 Weidmueller, fehér
Rendelési szám	<a href="#">1812660000</a>
Típus	KSW 2.5 EL WS 50M
GTIN (EAN)	4032248296064
Qty.	50 M

## KSW 2.5 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Magasság	2.5 mm	Magasság (coll)	0.0984 inch
Hossz	50000 mm	Hossz, inch	1968.5 inch
Nettó tömeg	15.83 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	150 °C
------------------------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril	Nyomatás tájolása	vízszintes és függőleges
Laponkénti jelölőszám	20	Nyomatás típusa	üres
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	Szín	fehér
Halogén	Nem	Hossz	50000 mm
Alapanyag	Poliészter, PVC-mentes	Nyomatott karakterek	nélkül
kompatibilis nyomtató		Üzemi hőmérsékleti tartomány	150 °C
Alkalmazás/gyártó	Weidmueller	Impresszum	Neutral

## Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**Drawings**

