

KSW 4.0 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A KSW jelölősávok többpólusú dugaszolható NYÁK-kapcsok azonosítására használhatók. Ezeket a felhasználó egyedileg nyomtathatja, megadott osztásközhez nem kell ragaszkodni.

- Szennyeződésálló jelölés
- Szalagok, 2,5 mm és 4 mm szélesek
- Egyszerűen ragassza fel - és kész
- Optimális tapadás
- PVC-mentes

Általános rendelési adatok

Változat	KSW, Sorkapocs jelölő, 4 x , Raszter mm-ben (P): 4.00 Weidmueller, fehér
Rendelési szám	1812670000
Típus	KSW 4.0 EL WS 50M
GTIN (EAN)	4032248296071
Qty.	50 M

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	4 mm	Magasság (coll)	0.1575 inch
Hossz	50000 mm	Hossz, inch	1968.5 inch
Nettó tömeg	18.3 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9
Nyomtatás tájolása	vízszintes és függőleges	Laponkénti jelölőszám	20
Nyomtatás típusa	üres	Változat	Öntapadós
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	fehér	Halogén	Nem
Hossz	50000 mm	Alapanyag	Poliészter, PVC-mentes
Nyomtatott karakterek	nélkül	kompatibilis nyomtató	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C	Alkalmazás/gyártó	Weidmueller
Impresszum	Neutral		

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

