


**ZT 2.5/4AN/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Product image**

Egyes alkalmazások a rugalmas kialakítás vagy a felszerelés megkönnyítése érdekében dugaszolható, moduláris megoldásokat igényelnek. Ha az adott funkciót biztosító teljes egységet kell előgyártani vagy lecserélni, ott moduláris és rugalmas csatlakozórendszerekre van szükség. Dugaszolható sorkapcsaink gyorsan szerelhetők, és 100%-osan gyárilag bevizsgáltak.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Z-sorozat, Átvezető sorkapocs, Névleges keresztmetszet: 2.5 mm <sup>2</sup> , Dugaszolható csatlakozás, sötétbézs |
| Rendelési szám | <a href="#">1815130000</a>                                                                                        |
| Típus          | ZT 2.5/4AN/4                                                                                                      |
| GTIN (EAN)     | 4032248370047                                                                                                     |
| Qty.           | 50 Darab                                                                                                          |

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E60693

## Méretetek és tömegek

|                           |             |                |             |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Mélység                   | 34.5 mm     | Mélység (coll) | 1.3583 inch |
| Mélység DIN sínrel együtt | 35 mm       | Magasság       | 85.5 mm     |
| Magasság (coll)           | 3.3661 inch | Szélesség      | 5.1 mm      |
| Szélesség (coll)          | 0.2008 inch | Nettó tömeg    | 9 g         |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |               |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -5 °C...40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                          |       |      |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |           |

## Rendszer specifikációk

|                                    |                                          |                               |      |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Változat                           | 4 dugaszolható csatlakozás, dugaszolható | Véglap szükséges              | Igen |
| Potenciálok száma                  | 1                                        | Szintek száma                 | 1    |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 4                                        | Potenciálok száma szintenként | 1    |
| Keresztkötött szintek belül        | Nem                                      | PE-csatlakozás                | Nem  |
| Tartósín                           | TS 35                                    | PE működés                    | Nem  |

## CSA névleges adatok

|                                     |                |                                     |        |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| C feszültség nagyság (cCSAus)       | 300 V          | D áram nagyság (cCSAus)             | 5 A    |
| Huzalkeresztmetszet, min. (cCSAusX) | 26 AWG         | C áram nagyság (cCSAus)             | 20 A   |
| Tanúsítvány száma (cCSAus)          | 154685-1460993 | Huzalkeresztmetszet, max. (cCSAusX) | 12 AWG |
| D feszültség nagyság (cCSAus)       | 600 V          |                                     |        |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                    |                |                                                     |     |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----|
| Nyitott oldala     | jobb           | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem |
| Felszerelés típusa | Felpattintható |                                                     |     |

## Technical data

## Névleges adatok

|                                                             |                     |                          |       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------|
| Névleges keresztmetszet                                     | 2.5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség      | 500 V |
| A bilíncses tartó és dugaszolható rendszer max. feszültsége | 690 V               | Névleges DC feszültség   | 500 V |
| Névleges áram                                               | 24 A                | Áram maximum vezetékknál | 24 A  |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint                | 1.33 mΩ             | Névleges lökfeszültség   | 6 kV  |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint                | 0.77 W              | Szennyezés súlyossága    | 3     |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Dugaszolható csatlakozás |
|--------------------------------------------|--------------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                                                                                            | AWG 12                   | Csatlakozási irány                                                                                                                 | felső                |
| Csatlakozás típusa                                                                                                                       | Dugaszolható csatlakozás | Csatlakozások száma                                                                                                                | 4                    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                                                                                          | 4 mm <sup>2</sup>        | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                                                                                    | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                                                                                            | AWG 30                   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.13 mm <sup>2</sup>     | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                         | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                                                  | 0 mm <sup>2</sup>        | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                                                                            | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.                                                                | 4 mm <sup>2</sup>        | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.                                                          | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás                                                                  | 4 mm <sup>2</sup>        | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás                                                            | 0.13 mm <sup>2</sup> |

## UL névleges adatok

|                                                  |        |                                                   |        |
|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (cURus) | 12 AWG | D feszültség nagyság (cURus)                      | 600 V  |
| Tanúsítvány száma (cURus)                        | E60693 | Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (cURus) | 26 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (cURus) | 26 AWG | C feszültség nagyság (cURus)                      | 300 V  |
| C áram nagyság (cURus)                           | 20 A   | D áram nagyság (cURus)                            | 5 A    |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezetés max. (cURus) | 12 AWG |                                                   |        |

## Általános

|                                               |        |                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 30 |
| Tartósín                                      | TS 35  |                                               |        |


## Besorolások

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC000897 | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |

ECLASS 15.0

27-25-01-17

**Drawings**



## Accessories

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5N/2 GE              | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1693800000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190883621              |                                   |
| Qty.           | 60 ST                      |                                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/3 GE              | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1693810000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190883645              |                                   |
| Qty.           | 60 ST                      |                                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/4 GE              | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1693820000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190883652              |                                   |
| Qty.           | 60 ST                      |                                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/5 GE              | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1693830000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190883669              |                                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/6 GE              | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1693840000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190883676              |                                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/7 GE              | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1693850000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190883683              |                                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/8 GE              | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1693860000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190883690              |                                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/9 GE              | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1693870000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190883706              |                                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                                   |

## ZT 2.5/4AN/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5N/10 GE             | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1693880000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190883720              |                                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/20 GE             | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1909000000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248535613              |                                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                                   |
| Típus          | ZQV 2.5N/50 GE             | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1693890000</a> | W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190883737              |                                   |
| Qty.           | 5 ST                       |                                   |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Típus          | ZAP/TW ZT2.5/4AN/4         | Változat                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1816090000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4032248370665              |                                        |
| Qty.           | 50 ST                      |                                        |

## Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## ZT 2.5/4AN/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Típus          | ZTA ZT2.5                  | Változat                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1827080000</a> | Tartozékok, Tesztadapter, 17.5 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248411276              |                                  |
| Qty.           | 25 ST                      |                                  |
| Típus          | ZTA ZT2.5/ZA               | Változat                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1847600000</a> | Tartozékok, Tesztadapter, 17.5 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248412679              |                                  |
| Qty.           | 25 ST                      |                                  |

## Dugók



A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZVR ZP2.5                  | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1816130000</a> | Z-sorozat, Rögzítőkengyelek, sárga, 3.9 mm                     |
| GTIN (EAN)     | 4032248370702              |                                                                |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                |
| Típus          | KOSF ZT2.5                 | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1816150000</a> | Z-sorozat, Kódoló elem, sárga, 2.9 mm                          |
| GTIN (EAN)     | 4032248370726              |                                                                |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                |
| Típus          | ZZE ZP2.5                  | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1816140000</a> | Z-sorozat, Húzásmentesítő, sárga, 9.9 mm                       |
| GTIN (EAN)     | 4032248370719              |                                                                |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                |
| Típus          | ZP 2.5/1AN/QV/1            | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1815190000</a> | Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, sötétbézs, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN)     | 4032248370061              |                                                                |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                |
| Típus          | ZP 2.5/1AN/QV/1 GN         | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1820570000</a> | Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, zöld, Közvetlen rögzítés      |
| GTIN (EAN)     | 4032248370078              |                                                                |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                |

## ZT 2.5/4AN/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZP 2.5/1AN/QV/2            | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1815200000</a> | Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, sötétbézs, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN)     | 4032248370085              |                                                                |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                |
| Típus          | ZP 2.5/1AN/QV/3            | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1815210000</a> | Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, sötétbézs, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN)     | 4032248370092              |                                                                |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                |
| Típus          | ZP 2.5/1AN/QV/4            | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1815220000</a> | Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, sötétbézs, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN)     | 4032248370108              |                                                                |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                |
| Típus          | ZP 2.5/1AN/QV/5            | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1815230000</a> | Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, sötétbézs, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN)     | 4032248342518              |                                                                |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                |
| Típus          | ZP 2.5/1AN/QV/6            | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1815240000</a> | Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, sötétbézs, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN)     | 4032248342525              |                                                                |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                |
| Típus          | ZP 2.5/1AN/QV/7            | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1815250000</a> | Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, sötétbézs, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN)     | 4032248342532              |                                                                |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                |
| Típus          | ZP 2.5/1AN/QV/8            | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1815260000</a> | Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, sötétbézs, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN)     | 4032248342549              |                                                                |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                |
| Típus          | ZP 2.5/1AN/QV/9            | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1815270000</a> | Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, sötétbézs, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN)     | 4032248342556              |                                                                |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                |
| Típus          | ZP 2.5/1AN/QV/10           | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1815280000</a> | Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, sötétbézs, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN)     | 4032248342563              |                                                                |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                |
| Típus          | ZP 2.5/1AN/QV/11           | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1815290000</a> | Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, sötétbézs, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN)     | 4032248342570              |                                                                |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                |

## ZT 2.5/4AN/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZP 2.5/1AN/QV/12           | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1815300000</a> | Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, sötétbézs, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN)     | 4032248342587              |                                                                |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                |
| Típus          | ZP 2.5/1AN/QV/13           | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1815310000</a> | Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, sötétbézs, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN)     | 4032248370115              |                                                                |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                |
| Típus          | ZP 2.5/1AN/QV/14           | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1815320000</a> | Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, sötétbézs, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN)     | 4032248370122              |                                                                |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                |
| Típus          | ZP 2.5/1AN/QV/15           | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1815330000</a> | Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, sötétbézs, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN)     | 4032248370139              |                                                                |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                |
| Típus          | ZP 2.5/1AN/QV/16           | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1815340000</a> | Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, sötétbézs, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN)     | 4032248370146              |                                                                |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                |
| Típus          | ZP 2.5/1AN/QV/17           | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1815350000</a> | Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, sötétbézs, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN)     | 4032248370153              |                                                                |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                |
| Típus          | ZP 2.5/1AN/QV/20           | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1815380000</a> | Sín komponensek, Dugaszoló csatlakozó                          |
| GTIN (EAN)     | 4032248370184              |                                                                |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                |

## Accessories

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/5 MC SDR             | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190456597              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                   |
| Qty.           | 200 ST                     |                                                               |

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 10/5 MC NE WS           | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1635000000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190261948              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                         |
| Qty.           | 720 ST                     |                                                           |

## ZT 2.5/4AN/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Accessories

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | ZS 10/5 MC NE WS           | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1610000000</a> | ZS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190263171              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                         |
| Qty.           | 480 ST                     |                                                           |

## Dugók




A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                           |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZZE ZP2.5/4/K              | Változat                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1059110000</a> | Z-sorozat, Húzásmentesítő                                                 |
| GTIN (EAN)     | 4032248840922              |                                                                           |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                           |
| Típus          | WP 2.5/1AN/1               | Változat                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1305270000</a> | Dugasz (kapocs), Csavaros csatlakozás, 2.5 mm <sup>2</sup> , 24 A, 500 V, |
| GTIN (EAN)     | 4050118104547              | Csatlakozások száma: 1, Pólusszám: 1, Szélesség: 6.1 mm                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                           |
| Típus          | WP 2.5/1AN/10              | Változat                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1305280000</a> | Dugasz (kapocs), Csavaros csatlakozás, 2.5 mm <sup>2</sup> , 24 A, 500 V, |
| GTIN (EAN)     | 4050118104530              | Csatlakozások száma: 10, Pólusszám: 10, Szélesség: 52 mm                  |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                           |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## ZT 2.5/4AN/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                  |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Változat                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">2749610000</a> | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4050118896350              | Kés vastagsága (A): 0.6 mm                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                  |