


SAIL-VSA-20U-220V-OB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	Szelepkábel (szerelt), Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó, A építési forma (18 mm), Kábelhossz: 20 m, PUR, fekete
Rendelési szám	1815702000
Típus	SAIL-VSA-20U-220V-OB
GTIN (EAN)	4050118375084
Qty.	1 Darab

SAIL-VSA-20U-220V-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

557.04 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz

20 m

A következő kábeltartókhoz:

Igen

árnyékolt

Nem

Szigetelés

PP

Hajlítási sugár, min., mozgó

10 x kábelátmérő

Hajlítási ciklusok

2 millió

Köpeny anyaga

PUR

Színkód gyűrű

Barna, Kék, Zöld / sárga

Temperature range, stationary

-50...80 °C

Temperature range, moving

-25...80 °C

Outside diameter

4.6 mm ± 0.2 mm

Köpeny színe

fekete

Érkérszmetset

0.5 mm²

Halogén

Nem

Gyorsulás

5 m/s²

Hajlítási sugár, min., álló

5 x kábelátmérő

Sebesség

200 m/s

Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás

Nem

Csavarási ellenállás

0 °/m

Hegesztésnek ellenálló

Nem

Pólusok száma

3

Általános műszaki adatok

Kódolás

A építési forma (18 mm)

LED

Igen

Érintkező felület

ónozott

Változat

Nyitott kábelvég -
szelepcsatlakozó

Érintkező anyaga

CuZn

Névleges áram

4 A

Névleges feszültség

220 V

Valamennyi szelepcsatlakozó
védőáramkörrel ellátott

Áramkör nélkül

Védelmi osztály

IP67, becsavart állapotban

Ház hőmérsékleti tartománya

-25...+80 °C

Besorolások

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 9.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 14.0

27-06-03-12

ECLASS 15.0


27-06-03-12

SAIL-VSA-20U-220V-OB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz****Méretrajz**