


Product image

A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Változat | Z-sorozat, Kódoló elem, sárga, 2.9 mm |
| Rendelési szám | 1816150000 |
| Típus | KOSF ZT2.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248370726 |
| Qty. | 50 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység | 11.25 mm | Mélység (coll) | 0.4429 inch |
| Magasság | 4.4 mm | Magasság (coll) | 0.1732 inch |
| Szélesség | 2.9 mm | Szélesség (coll) | 0.1142 inch |
| Nettó tömeg | 0.2 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -50 °C...55 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 100 °C |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------------|------|-------|
| Alapanyag | PA 66 GF 30 | Szín | sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | HB | | |

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|-------------|
| Változat | Kódoló elem |
|----------|-------------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---|-----------|---------------------|--------------------|
| Rögzítés típusa | Dugaszolt | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem | | |

Általános

| | |
|---------------------|--------------------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|---------------------|--------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

