

**ZSI 2.5-2/2X2AN/G25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Product image**

A biztosítékos sorkapcsok és a sorkapocsblokk komponensek lehetővé teszik a védelmi és funkcionális elemek közvetlen integrálását a sorkapocslécbe. A biztosítékos sorkapcsok beépített biztosítéktartókkal rendelkeznek, amelyek megbízható védelmet nyújtanak az elektromos kapcsolások túlterhelése ellen – ideálisak vezérlő- és elosztóléc rendszerként. A sorkapocsblokk komponensek lehetővé teszik elektronikus alkatrészek, például diódák, ellenállások vagy LED-ek közvetlen beépítését a huzalozásba. Ez lehetővé teszi a helytakarékos és áttekinthető kapcsolási funkciók, valamint jelsztévválasztás megvalósítását. Mindkét sorkapocsblokk típus magasabb szintű biztonságot, egyszerű karbantartást és kompakt, funkcióorientált szerelést biztosít.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Z-sorozat, Biztosítós sorkapcsok, Névleges keresztmetszet: 2.5 mm <sup>2</sup> , Húzórugós csatlakozás, fekete, Közvetlen rögzítés |
| Rendelési szám | <a href="#">1826200000</a>                                                                                                         |
| Típus          | ZSI 2.5-2/2X2AN/G25                                                                                                                |
| GTIN (EAN)     | 4032248374151                                                                                                                      |
| Qty.           | 20 Darab                                                                                                                           |

## ZSI 2.5-2/2X2AN/G25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E60693

## Méretetek és tömegek

|                           |             |                |             |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Mélység                   | 55 mm       | Mélység (coll) | 2.1654 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 55.5 mm     | Magasság       | 68 mm       |
| Magasság (coll)           | 2.6772 inch | Szélesség      | 12.2 mm     |
| Szélesség (coll)          | 0.4803 inch | Nettó tömeg    | 27.7 g      |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -50 °C...75 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C         |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                          |       |      |        |
|--------------------------|-------|------|--------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | fekete |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |        |

## Rendszer specifikációk

|                                    |                                                                                                                 |                               |      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Változat                           | Húzókegyeles csatlakozás, Biztosítóelem, LED nélkül, dugaszolható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges              | Igen |
| Potenciálok száma                  | 1                                                                                                               | Szintek száma                 | 1    |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2                                                                                                               | Potenciálok száma szintenként | 1    |
| Keresztkött szintek belül          | Nem                                                                                                             | PE-csatlakozás                | Nem  |
| Tartósín                           | TS 35                                                                                                           | N funkció                     | Nem  |
| PE működés                         | Nem                                                                                                             | PEN funkció                   | Nem  |

## CSA névleges adatok

|                                    |        |                            |                |
|------------------------------------|--------|----------------------------|----------------|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 12 AWG | C feszültség nagyság (CSA) | 300 V          |
| C áram nagyság (CSA)               | 10 A   | Tanúsítvány száma (CSA)    | 200039-1152892 |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 600 V  | D áram nagyság (CSA)       | 5 A            |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG |                            |                |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                                                     |      |                     |                    |
|-----------------------------------------------------|------|---------------------|--------------------|
| Nyitott oldala                                      | jobb | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem  | Felszerelés típusa  | Felpattintható     |

## ZSI 2.5-2/2X2AN/G25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Névleges adatok

|                                                          |                     |                                              |         |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------|
| Névleges keresztmetszet                                  | 2.5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség                          | 500 V   |
| Névleges feszültség a szomszédos kapcsolókra vonatkozóan | 500 V               | Névleges DC feszültség                       | 500 V   |
| Névleges áram                                            | 10 A                | Áram maximum vezetékknál                     | 10 A    |
| Szabványok                                               | IEC 60947-7-3       | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1.33 mΩ |
| Névleges lökőfeszültség                                  | 4 kV                | Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0.77 W  |
| Szennyezés súlyossága                                    | 3                   |                                              |         |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|                                                                                             |                       |                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Csatlakozás iránya, kiegészítő csatlakozás                                                  | Ferde / hajlított     | Rögzítési tartomány, további csatlakozás, 4 mm <sup>2</sup> max.                            |                     |
| Rögzítési tartomány, további csatlakozás, 0.5 mm <sup>2</sup> min.                          |                       | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, min. | 0.5 mm <sup>2</sup>   | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, további 0.5 mm <sup>2</sup> csatlakozás min.            |                     |
| Csatlakozások száma, kiegészítő csatlakozás                                                 | 2                     | Névleges keresztmetszet, további csatlakozás                                                | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Kés mérete, kiegészítő csatlakozás                                                          | 0,6 x 3,5 mm          | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, AWG 26 AWG, kiegészítő csatlakozás, min.           |                     |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör ér, további csatlakozás, min.                | 0.5 mm <sup>2</sup>   | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör ér, további csatlakozás, max.                | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás                                                  | Húzórugós csatlakozás | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, flexibilis, további csatlakozás, max.              | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, AWG 12 AWG, kiegészítő csatlakozás, max.           |                       | Csupaszolási hossz, kiegészítő csatlakozás                                                  | 10 mm               |

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1                                                                                                                  | A3                    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                                                                                      | AWG 14                |
| Csatlakozási irány                                                                                                                       | Ferde / hajlított     | Csupaszolási hossz                                                                                                                 | 10 mm                 |
| Csatlakozás típusa 2                                                                                                                     | Húzórugós csatlakozás | Csatlakozás típusa                                                                                                                 | Húzórugós csatlakozás |
| Csatlakozások száma                                                                                                                      | 2                     | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                                                                                    | 4 mm <sup>2</sup>     |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                                                                                          | 0.13 mm <sup>2</sup>  | Kés mérete                                                                                                                         | 0,6 x 3,5 mm          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                                                                                            | AWG 26                | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>   |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.13 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                        | 2.5 mm <sup>2</sup>   |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0.13 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                                            | 4 mm <sup>2</sup>     |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                                                                                  | 0.13 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többes, névleges csatlakozás, max.                                                            | 4 mm <sup>2</sup>     |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többes, névleges csatlakozás, min.                                                                  | 0.13 mm <sup>2</sup>  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás                                                            | 4 mm <sup>2</sup>     |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás                                                                  | 0.13 mm <sup>2</sup>  | Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás)                                                                                          | 0.13 mm <sup>2</sup>  |

## ZSI 2.5-2/2X2AN/G25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## UL névleges adatok

|                                               |        |                                                |        |
|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) | 12 AWG | D feszültség nagyság (cURus)                   | 600 V  |
| Tanúsítvány száma (cURus)                     | E60693 | Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) | 26 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) | 26 AWG | C feszültség nagyság (cURus)                   | 300 V  |
| C áram nagyság (cURus)                        | 10 A   | D áram nagyság (cURus)                         | 5 A    |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés max. (cURus) | 12 AWG |                                                |        |

## Általános

|                                               |        |                     |                    |
|-----------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 | Szabványok          | IEC 60947-7-3      |
| Tartósín                                      | TS 35  |                     |                    |


## Fontos megjegyzés

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Termékinformáció | A feszültség függ a kiválasztott biztosítéktól vagy a kiválasztott jelzőfénytől |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ETIM 10.0   | EC000899    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |             |             |

## Drawings



## ZSI 2.5-2/2X2AN/G25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Accessories

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4/2 GE                 | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608950000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190263225              |                                    |
| Qty.           | 60 ST                      |                                    |

## Véglapok és elválasztólapok




Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | ZAP ZDU6-2 SW              | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">1814710000</a> | Z-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4032248359417              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## ZSI 2.5-2/2X2AN/G25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZEW 35                     | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">9540000000</a> | Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 6 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN)     | 4008190956264              |                                                               |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                               |
| Típus          | ZEW 35/2                   | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">8630740000</a> | Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN)     | 4032248348916              |                                                               |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                               |

## Biztosítás



Biztosítós sorkapcsokat tartalmazó széles termékportfóliónk kiegészítő termékeiként biztosítóbetéteket is kínálunk. A portfólióba beletartoznak az 5x20 mm és 10x38 mm közötti méretű eszközvédő biztosítékok (miniatűr biztosítékok), az E 14 – E 18 biztosítóbetétek, az autópári biztosítékok, valamint az automatikus megszakítók is. A portfóliót a biztosítéktartókhoz való mérőgyűrűk teszik teljessé.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Típus          | G 25/1.00A/M RT            | Változat                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">0265800000</a> | Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 1 A, G-Si. 5 x 25  |
| GTIN (EAN)     | 4008190141660              |                                                             |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                             |
| Típus          | G 25/2.00A/F BL            | Változat                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">0192700000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 25       |
| GTIN (EAN)     | 4008190176402              |                                                             |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                             |
| Típus          | G 25/4.00A/F BR            | Változat                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">0192800000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, G-Si. 5 x 25       |
| GTIN (EAN)     | 4008190115319              |                                                             |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                             |
| Típus          | G 25/6.30A/F GN            | Változat                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">0192900000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 6.3 A, G-Si. 5 x 25     |
| GTIN (EAN)     | 4008190135461              |                                                             |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                             |
| Típus          | G 25/10.0A/M RT            | Változat                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">0193100000</a> | Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 10 A, G-Si. 5 x 25 |
| GTIN (EAN)     | 4008190023799              |                                                             |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                             |

## ZSI 2.5-2/2X2AN/G25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | G 25/0.50A/M WS            | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">0510300000</a> | Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 0.5 A, G-Si. 5 x 25  |
| GTIN (EAN)     | 4008190018368              |                                                               |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                               |
| Típus          | G 25/0.25A/M GE            | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">0546900000</a> | Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 0.25 A, G-Si. 5 x 25 |
| GTIN (EAN)     | 4008190097370              |                                                               |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                               |
| Típus          | G 25/0.80A/M GR            | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">0646400000</a> | Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 0.8 A, G-Si. 5 x 25  |
| GTIN (EAN)     | 4008190060794              |                                                               |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                               |

## Figyelmeztető takaróburkolat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                  |
|----------------|----------------------------|------------------|
| Típus          | ZAD 1/4                    | Változat         |
| Rendelési szám | <a href="#">1609110000</a> | Z-sorozat, Fedél |
| GTIN (EAN)     | 4008190190910              |                  |
| Qty.           | 20 ST                      |                  |
| Típus          | ZAD 2/4                    | Változat         |
| Rendelési szám | <a href="#">1609080000</a> | Z-sorozat, Fedél |
| GTIN (EAN)     | 4008190263317              |                  |
| Qty.           | 20 ST                      |                  |

## ZSI 2.5-2/2X2AN/G25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 10/5 MC NE WS           | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1635000000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190261948              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                         |
| Qty.           | 720 ST                     |                                                           |

## V0



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/5 MC NE V0 WS        | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1388530000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118188622              | Weidmueller, fehér                                            |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                               |

## ZSI 2.5-2/2X2AN/G25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Accessories

## Jelölőtartó




A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                           |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| Típus          | ZST 1                      | Változat                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1269070000</a> | Tartozékok, Tartozéktartó |
| GTIN (EAN)     | 4050118094091              |                           |
| Qty.           | 25 ST                      |                           |

**ZSI 2.5-2/2X2AN/G25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Lapos csavarhúzó**

VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |                                                                                             |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Változat                                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2749610000</a> | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118896350              |                                                                                             |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                             |