

TNST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

Általános rendelési adatok

Változat	Tartozékok, Leválasztó dugó, 20 A
Rendelési szám	1833090000
Típus	TNST
GTIN (EAN)	4032248471485
Qty.	50 Darab

TNST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	29.73 mm	Mélység (coll)	1.1705 inch
Magasság	11.3 mm	Magasság (coll)	0.4449 inch
Szélesség	2.7 mm	Szélesség (coll)	0.1063 inch
Nettó tömeg	1.04 g		

Hőmérséklet

Ambient temperature -5 °C...40 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Szín sárga

Rendszer specifikációk

Változat Távtartó

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	Dugaszolt	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem		

Méretek

Raszter mm-ben (P) 2.70 mm

Névleges adatok

Névleges feszültség	500 V	Névleges áram	20 A
Névleges lökfeszültség	6 kV	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3		

Rögzíthető vezeték (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa dugaszolható

Általános

Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

Besorolások

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		