


LM MT300 19/6.3 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelöltollal is lehet rá írni

Általános rendelési adatok

Változat	LaserMark, Készülékjelölők, 6.3 x 19.05 mm, sárga
Rendelési szám	1835830000
Típus	LM MT300 19/6.3 GE
GTIN (EAN)	4032248340149
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	6.3 mm	Magasság (coll)	0.248 inch
Szélesség	19.05 mm	Szélesség (coll)	0.75 inch
Nettó tömeg	10.1 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril ragasztó	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Laponkénti jelölőszám	256	
Nyomatás módja	Lézernyomatás	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	19.05 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	HB	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	sárga	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliészter, PVC-mentes	
Nyomatott karakterek	nélkül	
Number of markers per packaging unit	2560	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etiketlappal
	Number of combinations per packaging unit	10
	Jelölők száma kombinációként	256
UL 969 tanúsítvány	Igen	
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = 256 Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C	

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

