

SAIL-VSA-3.0U(0.5)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller csatlakozóvezetékként szolgáló szelepdugókat kínál M8/M12 dugóval és egyik oldalon szabad véggel. A szelepdugó állapotát a LED jelzi. A szelepdugók védőáramkörrel vannak felszerelve. A Weidmüller választéka A,B és C típusú szelepdugókat kínál a DIN és ipari szabványokhoz. Az IP 67 védelmi osztály becsavarozás esetén teljesül. A kilépési irány szintén döntő tényező, ezért a Weidmüller különböző verziókat kínál.

Általános rendelési adatok

Változat	Szelepkábel (szerelt), Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó, A építési forma (18 mm), Kábelhossz: 3 m, PUR, fekete
Rendelési szám	1845120300
Típus	SAIL-VSA-3.0U(0.5)
GTIN (EAN)	4032248358045
Qty.	1 Darab

SAIL-VSA-3.0U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg

104.72 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz

3 m

A következő kábeltartókhöz:
árnyékoltIgen
Nem

Köpeny anyaga

PUR

Pólusok száma

3

Köpeny színe

fekete

Érkeresztmetszet

0.5 mm²

Halogén

Nem

Temperature range, moving

-25...80 °C

Outside diameter

4.6 mm ± 0.2 mm

Általános műszaki adatok

Kódolás

A építési forma (18 mm)

Érintkező felület

ónozott

Változat

Nyitott kábelvég -
szelepcsatlakozó

Csatlakozási menet

Egyéb

LED

Igen

Érintkező anyaga

CuZn

Névleges feszültség

24 V

Névleges áram

4 A

Védelmi osztály

IP67, becsavart állapotban

Valamennyi szelepcsatlakozó
védőáramkörrel ellátott

Fojtódíóda

Ház hőmérsékleti tartománya

-25...+80 °C

Besorolások

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 9.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 14.0

27-06-03-12

ECLASS 15.0

27-06-03-12


SAIL-VSA-3.0U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Drawings

Méretrajz



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz

