


SAIL-VSBD-180-15U(0,5)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller csatlakozóvezetékként szolgáló szelepdugókat kínál M8/M12 dugóval és egyik oldalon szabad véggel. A szelepdugó állapotát a LED jelzi. A szelepdugók védőáramkörrel vannak felszerelve. A Weidmüller választéka A,B és C típusú szelepdugókat kínál a DIN és ipari szabványokhoz. Az IP 67 védelmi osztály becsavarozás esetén teljesül. A kilépési irány szintén döntő tényező, ezért a Weidmüller különböző verziókat kínál.

Általános rendelési adatok

Változat	Szenzor-aktuátor kábel, Pólusszám: , 15 m, Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó, LED: , árnyékolt: Igen
Rendelési szám	1845161500
Típus	SAIL-VSBD-180-15U(0,5)
GTIN (EAN)	4050118446708
Qty.	1 Darab

SAIL-VSBD-180-15U(0,5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 433.84 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	15 m	Köpeny színe	fekete
árnyékolt	Igen	Köpeny anyaga	PUR
Keresztkötéses irradáció	Nem	Temperature range, stationary	-40...80 °C
Temperature range, moving	-25...80 °C	Outside diameter	4.6 mm ± 0.2 mm

Általános műszaki adatok

Változat	Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C
----------	-------------------------------------	-----------------------------	--------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		


SAIL-VSBD-180-15U(0,5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Méretrajz



Kapcsolási rajz

