


FEKO ZRV2.5 1.5-2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Z-sorozat, Krimpelhető érintkező, 4.15 mm, ezüst, Közvetlen rögzítés |
| Rendelési szám | 1848480000 |
| Típus | FEKO ZRV2.5 1.5-2.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248390649 |
| Qty. | 4200 Darab |
| Csomagolás | Multipack bag |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 3.1 mm | Mélység (coll) | 0.122 inch |
| Magasság | 19.8 mm | Magasság (coll) | 0.7795 inch |
| Szélesség | 4.15 mm | Szélesség (coll) | 0.1634 inch |
| Nettó tömeg | 0.61 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -5 °C...40 °C |
| Üzemi hőmérséklet | 130 °C | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093 |

Anyag adatok

| | | | |
|-----------|-------|------------------|---------|
| Alapanyag | CuSn | Felületi minőség | ónozott |
| Szín | ezüst | | |

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|-----------------|
| Változat | Rugós érintkező |
|----------|-----------------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | |
|---------------------|--------------------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|---------------------|--------------------|

Névleges adatok

| | | | |
|--|---------------------|--|---------|
| Névleges keresztmetszet | 2.5 mm ² | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1.33 mΩ |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0.77 W | | |

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Csupaszolási hossz | 6 mm | Csatlakozás típusa | Rugós érintkező |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvellyel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 2.5 mm ² |

Általános

| | | | |
|---------------------|--------------------|------------------|---------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | Felületi minőség | ónozott |
|---------------------|--------------------|------------------|---------|

Műszaki adatok**Besorolások**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |