

## DEK 5/5 PLUS MC SDR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Rendelési szám | <a href="#">1854500000</a>  |
| Típus          | DEK 5/5 PLUS MC SDR   |
| GTIN (EAN)     | 4032248393602   |
| Qty.           | 200 Darab   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Magasság    | 5 mm   | Magasság (coll)  | 0.1968 inch |
| Szélesség   | 5 mm   | Szélesség (coll) | 0.1968 inch |
| Nettó tömeg | 0.07 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül            |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC       |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig 0.001 kg CO2 eq. |

## Általános adatok

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 9                             |
| Nyomtatás tájolása                      | vízszintes és függőleges      |
| Nyomtatás módja                         | MC Laser                      |
| Szélesség                               | 5 mm                          |
| UL 94 éghetőségi osztály                | V-2                           |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.      | 100 °C                        |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.      | -40 °C                        |
| Szín                                    | Vevőspecifikus                |
| Alapanyag                               | Poliamid 66                   |
| Nyomtatás színe                         | fekete                        |
| Nyomtatott karakterek                   | M-Print PRO fájl igényel      |
| Jelölők száma kombinációként            | Tápellátás formája MultiCard  |
| Címkemező mérete                        | 5 x 5 mm                      |
| Jelölők száma kombinációként            | 1 MultiCard = Terminal marker |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -40...100 °C                  |
| Alkalmazás/gyártó                       | Weidmueller                   |


## Csatlakozójelölők

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Raszter mm-ben (P) | 5.00 mm |
|--------------------|---------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

**Rajzok**



**Rajz**

