

THM WO 12/18 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 1.9 - 1.9 mm, 12 x 18 mm, fehér
Rendelési szám	1856640000
Típus	THM WO 12/18 WS
GTIN (EAN)	4032248399581
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.03 mm	Mélység (coll)	0.001 inch
Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0.4724 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0.7087 inch
Nettó tömeg	492 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó		
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9		
Nyomatás típusa	üres		
Változat	Öntapadós		
Szélesség	18 mm		
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		
Szín	fehér		
Halogén	Nem		
Alapanyag	Poliészter fólia		
Nyomatott karakterek	nélkül		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Étikett-tekerics	
Címkemező mérete	12 x 9 mm		
UL 969 tanúsítvány	Igen		
kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS		
Jelölők száma kombinációként	1 Label reel = Conductor and cable markers		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C		
Szám tekercsenként	10000		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.75 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	1.9 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1.9 mm	Szövegmező szélessége	12 mm
Szövegmező magassága	9 mm	Vezeték külső átm.	1.9 - 1.9 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.75 - 6 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Rajzok



Tartozékok**Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat	
Rendelési szám	2005070000	Festékszalag	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Qty.	1 ST		