

CBFP 43.5/10 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kábelek vagy kábelkötegek rögzítése kötözőkkel a kapcsolókészülékekben és szekrényekben.

Általános rendelési adatok

Változat	Kábelkötők, 10 x 10 mm, Műanyag, 80 N
Rendelési szám	1859410000
Típus	CBFP 43.5/10 BK
GTIN (EAN)	4032248412297
Qty.	3000 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	2 mm	Mélység (coll)	0.0787 inch
Magasság	10 mm	Magasság (coll)	0.3937 inch
Szélesség	10 mm	Szélesség (coll)	0.3937 inch
Nettó tömeg	1.91 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Szerelőanyagok

Max. kábelkötő szélesség	9 mm	UV-álló	Nem
Újra megnyitáshoz	Nem	Változat	fali rögzítés
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Halogén	Nem
Alapanyag	Műanyag	Szakítószilárdság	80 N
Szakítószilárdság	18 lbf	Diameter of fastening hole	8 mm

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A dobozban lévő tasakok száma (darab): 30 A tasakokban lévő tételek száma (darab): 100 Egy szállítási egység egy doboznyi mennyiségnek felel meg, és csak a szállítási egység egész számú többszöröse rendelhető.
------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Dimensional drawing

