

Product image



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

Változat	I-sorozat, Tartozékok, Véglap, Elválasztó lemez, sötétbézs, 4 mm
Rendelési szám	1859570000
Típus	IEPL
GTIN (EAN)	4032248465750
Qty.	25 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	44.85 mm	Mélység (coll)	1.7657 inch
Magasság	105.9 mm	Magasság (coll)	4.1693 inch
Szélesség	4 mm	Szélesség (coll)	0.1575 inch
Nettó tömeg	6.72 g		

Hőmérsékletetek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Elválasztó lemez	Tartósín	TS 35
----------	------------------	----------	-------

Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Igen	Rögzítés típusa	Felpattintható
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

Méretetek

TS 35 eltolás	53 mm
---------------	-------

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Tartósín	TS 35
---------------------	--------------------	----------	-------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		