

SAIE-M12S-8-0.5U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Beépített dugók, M12, tű, egyenes, Felerősítő menet: M 16 x 1.5, Pólusszám: 8, Sodrat / kábelhossz: 0.5 m, Első rögzítés |
| Rendelési szám | 1861110000 |
| Típus | SAIE-M12S-8-0.5U-M16 |
| GTIN (EAN) | 4032248419159 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|------|
| Nettó tömeg | 29 g |
|-------------|------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Kábel műszaki adatai

| | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|
| PE működés | Nem | Érkeresztmetszet | 0.25 mm ² |
| Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/ online) | 0,34 (4 és 5 pólusú)/ 0,25 (8 pólusú)/ 0,14 (12 pólusú) | Sodrat / kábelhossz | 0.5 m |
| Színkód gyűrű | Fehér, Barna, Zöld, Sárga, Szürke, Pink, Kék, Piros | Pólusok száma | 8 |

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| Pólusszám | 8 | Kódolás | A kódolású |
| Érintkező felület | Aranyozott | Ház fő anyaga | Sárgaréz, nikkelezett |
| Névleges feszültség | 30 V | Névleges áram | 2 A |
| Védelmi osztály | IP67, becsavart állapotban | Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
| Névleges áram | 4 A (4 és 5 pólusú)/ 2 A (8 pólusú)/ 1,5 A (12 pólusú) | Ház hőmérsékleti tartománya | -30...+90 °C |

Szabványok

| | |
|----------------------|-----------------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-101 |
|----------------------|-----------------|

Általános adatok

| | |
|----------------------|--|
| Pólusszám | 8 |
| Kódolás | A kódolású |
| Csatlakozási menet | M12 |
| Érintkező felület | Aranyozott |
| Meghúzási nyomaték | 1 Nm |
| Érkeresztmetszet | 0.25 mm ² |
| Ház fő anyaga | Sárgaréz, nikkelezett |
| Felszerelés típusa | Első rögzítés |
| Névleges feszültség | 30 V |
| Névleges áram | 2 A |
| Védelmi osztály | IP67, becsavart állapotban |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
| Alapanyag | PUR |
| Névleges feszültség | 250 V (4-pole)/ 60 V (5-pole)/ 30 V (8 and 12-pole) |
| Névleges áram | 4 A (4 és 5 pólusú)/ 2 A (8 pólusú)/ 1,5 A (12 pólusú) |

SAIE-M12S-8-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | | | |
|---|---|------|--|
| Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/ online) | 0,34 (4 és 5 pólusú)/ 0,25 (8 pólusú)/ 0,14 (12 pólusú) | | |
| 1. csatlakozás | M12 | | |
| 2. csatlakozás | Flying wires | | |
| Sodrat / kábelhossz | 0.5 m | | |
| Felerősítő menet | M 16 x 1.5 | | |
| Rögzítési nyomatéktartomány | 2 Nm | | |
| Meghúzási nyomaték | max. | 2 Nm | |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -30...+90 °C | | |
| Vezeték külső átm. | - | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 | | |

SAIE-M12S-8-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sárgaréz záróanyák, nikkelezett

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SKMU M16 MS | Változat |
| Rendelési szám | 1736990000 | SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 16, 2.8 mm, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN) | 4008190956462 | |
| Qty. | 100 ST | |