

SAIE-M8R-3-0.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat | Beépített dugók, M8 snap, tű, egyenes, Felerősítő menet: M8, Pólusszám: 3, Sodrat / kábelhossz: 0.5 m |
| Rendelési szám | 1861280000 |
| Típus | SAIE-M8R-3-0.5U-FP-M8 |
| GTIN (EAN) | 4032248419357 |
| Qty. | 1 Darab |

SAIE-M8R-3-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 4.35 g |
|-------------|--------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Kábel műszaki adatai

| | | | |
|------------------|----------------------|---------------------|-------|
| Érkeresztmetszet | 0.25 mm ² | Sodrat / kábelhossz | 0.5 m |
| Színkód gyűrű | Barna, Kék, Fekete | Pólusok száma | 3 |

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Pólusszám | 3 | Érintkező felület | Aranyozott |
| Csatlakozás típusa | Érintkező | Ház fő anyaga | Sárgaréz, nikkelezett |
| Névleges feszültség | 60 V | Névleges áram | 4 A |
| Védelmi osztály | IP67, becsavart állapotban | Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
| Kábelcsavarzat | M 8 | Ház hőmérsékleti tartománya | -30...+90 °C |

Általános adatok

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Pólusszám | 3 |
| Csatlakozási menet | M8 snap |
| Érintkező felület | Aranyozott |
| Meghúzási nyomaték | 0.6 Nm |
| Érkeresztmetszet | 0.25 mm ² |
| Csatlakozás típusa | Érintkező |
| Ház fő anyaga | Sárgaréz, nikkelezett |
| Névleges feszültség | 60 V |
| Névleges áram | 4 A |
| Védelmi osztály | IP67, becsavart állapotban |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
| Kábelcsavarzat | M 8 |
| Alapanyag | PVC |
| Névleges feszültség | 60 V (3-pole) / 30 V (4-pole) |
| 1. csatlakozás | M8 snap |
| 2. csatlakozás | Flying wires |
| Sodrat / kábelhossz | 0.5 m |
| Felerősítő menet | M8 |
| Rögzítési nyomatéktartomány | 1.5 Nm |
| Meghúzási nyomaték | max. 1.5 Nm |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -30...+90 °C |

SAIE-M8R-3-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Vezeték külső átm. -

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 | | |


SAIE-M8R-3-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Kapcsolási rajz



Póluskiosztás

