
Adatlap

SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Változat	Beépített dugók, M8 snap, tű, egyenes, Felerősítő menet: M8, Pólusszám: 4, Sodrat / kábelhossz: 0.5 m
Rendelési szám	1861290000
Típus	SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4032248419364
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2026-09-30T00:00:00+02:00

Adatlap

SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E307231

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	4.37 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Kábel műszaki adatai

Érkeresztmetszet	0.25 mm²	Sodrat / kábelhossz	0.5 m
Színkód gyűrű	Barna, Fehér, Kék, Fekete	Pólusok száma	4

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	4	Érintkező felület	Aranyozott
Csatlakozás típusa	Érintkező	Ház fő anyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Névleges feszültség	30 V	Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Kábelcsavarzat	M 8	Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C

Általános adatok

Pólusszám	4	
Csatlakozási menet	M8 snap	
Érintkező felület	Aranyozott	
Meghúzási nyomaték	0.6 Nm	
Érkeresztmetszet	0.25 mm²	
Csatlakozás típusa	Érintkező	
Ház fő anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	
Névleges feszültség	30 V	
Névleges áram	4 A	
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	
Kábelcsavarzat	M 8	
Alapanyag	PVC	
Névleges feszültség	60 V (3-pole) / 30 V (4-pole)	
1. csatlakozás	M8 snap	
2. csatlakozás	Flying wires	
Sodrat / kábelhossz	0.5 m	
Felerősítő menet	M8	
Rögzítési nyomatéktartomány	1.5 Nm	
Meghúzási nyomaték	max.	1.5 Nm
Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C	

SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Vezeték külső átm.	-

Besorolások

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Kapcsolási rajz



Póluskiosztás

