


SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Változat	Beépített dugók, M8 snap, tű, egyenes, Felerősítő menet: M8, Pólusszám: 4, Sodrat / kábelhossz: 0.5 m
Rendelési szám	1861290000
Típus	SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4032248419364
Qty.	1 Darab

SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E307231

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	4.37 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Kábel műszaki adatai

Érkeresztmetszet	0.25 mm ²	Sodrat / kábelhossz	0.5 m
Színkód gyűrű	Barna, Fehér, Kék, Fekete	Pólusok száma	4

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	4	Érintkező felület	Aranyozott
Csatlakozás típusa	Érintkező	Ház fő anyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Névleges feszültség	30 V	Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Kábelcsavarzat	M 8	Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C

Általános adatok

Pólusszám	4
Csatlakozási menet	M8 snap
Érintkező felület	Aranyozott
Meghúzási nyomaték	0.6 Nm
Érkeresztmetszet	0.25 mm ²
Csatlakozás típusa	Érintkező
Ház fő anyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Névleges feszültség	30 V
Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Kábelcsavarzat	M 8
Alapanyag	PVC
Névleges feszültség	60 V (3-pole) / 30 V (4-pole)
1. csatlakozás	M8 snap
2. csatlakozás	Flying wires
Sodrat / kábelhossz	0.5 m
Felerősítő menet	M8
Rögzítési nyomatéktartomány	1.5 Nm
Meghúzási nyomaték	max. 1.5 Nm
Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C

SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Technical data

Vezeték külső átm. -

Besorolások

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Kapcsolási rajz



Póluskiosztás

