


**LM MT300 27/8 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelöltollal is lehet rá írni

**Általános rendelési adatok**

Változat	LaserMark, Készülékjelölők, 8 x 27 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">1861510000</a>
Típus	LM MT300 27/8 GE
GTIN (EAN)	4032248421404
Qty.	10 Darab

## LM MT300 27/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0.315 inch
Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1.063 inch
Nettó tömeg	11.5 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...150 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril ragasztó	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Laponkénti jelölőszám	198	
Nyomatás módja	Lézernyomatás	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	27 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	HB	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	sárga	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliészter, PVC-mentes	
Nyomatott karakterek	nélkül	
Number of markers per packaging unit	1980	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etiketttlap
	Number of combinations per packaging unit	10
	Jelölők száma kombinációként	198
UL 969 tanúsítvány	Igen	
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = 198 Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C	

## Készülékjelölők

Halogén Nem

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

