

**TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

A kép illusztráció

Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 15 mm
Rendelési szám	<a href="#">1866290000</a>
Típus	TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4032248435388
Qty.	20 M

## TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	15 mm	Mélység (coll)	0.5906 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1.378 inch
Szélesség	2000 mm	Szélesség (coll)	78.74 inch
Nettó tömeg	615 g		

## Hőmérséklet

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Tartósín

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	
Szabványok	A DIN EN 60715 szerint	
Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált	
Alapanyag	Acél	
Length of the terminal rail	min.	0 mm
	névleges	2000 mm
	max.	2000 mm
Hornyos furat	Igen	
Rés hossz	25.00 mm	
Rés hézag	11.00 mm	
Másodpercenkénti, rövid idejű határáram 6 kA az IEC 60947-7-2 szerint		
Rés szélesség	6.30 mm	
Előlyukasztott tartósín	Igen	
Rés szélesség		
A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékra vonatkozik	50.00 mm <sup>2</sup>	
Furattávolság a középtengelyek között	36 mm	
Rés hézag		
Rés hossza		


## Besorolások

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**Product image**



A kép illusztráció



## TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsínén és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

Típus	WEW 35/1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1059000000</a>	Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190172282	
Qty.	50 ST	
Típus	WEW 35/2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1061200000</a>	Végbak, sötétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
Qty.	50 ST	
Típus	ZEW 35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9540000000</a>	Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 6 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190956264	
Qty.	20 ST	
Típus	ZEW 35/2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8630740000</a>	Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248348916	
Qty.	20 ST	
Típus	EW 35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0383560000</a>	Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
Qty.	50 ST	
Típus	EW 35 GR 7032	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0383530000</a>	Végbak, szürke, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 9 mm, 120 °C
GTIN (EAN)	4008190027322	
Qty.	50 ST	
Típus	EW 35/SCHA/M3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0258660000</a>	Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 16.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190033477	
Qty.	20 ST	


## TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Síntartó



## Általános rendelési adatok

Típus	TST 2/M5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1286600000</a>	Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, M 5, Szélesség: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190144777	
Qty.	10 ST	
Típus	TST 2/M6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0101700000</a>	Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, M 6, Szélesség: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190069254	
Qty.	10 ST	
Típus	TSTW 5/M5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0178100000</a>	Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, M 5, Szélesség: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190059651	
Qty.	10 ST	
Típus	TSTW 5/M5 ZN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1779100000</a>	Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, M 5, Szélesség: 18 mm
GTIN (EAN)	4032248169894	
Qty.	10 ST	
Típus	TSTW 6/M6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0164000000</a>	Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, M 6, Szélesség: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190095345	
Qty.	10 ST	
Típus	TSTW D 4.3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1610110000</a>	Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, without, Szélesség: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190185305	
Qty.	10 ST	

## TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

## Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M4X6 D8/SW2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1567480000</a>	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Qty.	100 ST	
Típus	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0295900000</a>	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Qty.	50 ST	

## Szerelési anyag



Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz  
Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A címke rögzítőkészlet – SC szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg. A univerzális rögzítőkészletet – TPSD pl. a betűcímke biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

## Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M6X8 D9/SW3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0642600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőcsavar, Alapanyag: Acél
GTIN (EAN)	4008190058258	
Qty.	50 ST	

## TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

## Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M6X12 D9/SW3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0353500000</a>	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
Qty.	50 ST	

## Síntartó



## Általános rendelési adatok

Típus	SH 2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0494920000</a>	Gyűjtősín-tartó, középsárga, 130 °C, Szélesség: 40 mm, V-0, KrG, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190007584	
Qty.	10 ST	

## Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

## TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	MOFU 35/LO/1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0646260000</a>	Rögzítőláb (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190178574	
Qty.	20 ST	

## Tartozékok



A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

## Általános rendelési adatok

Típus	FM 4/TS35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0687900000</a>	Rögzítőláb szerelősínen, ezüst, Acél, világos felületű, M 4, Szélesség: 14 mm
GTIN (EAN)	4008190086459	
Qty.	40 ST	
Típus	WSH 1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1068700000</a>	Tartozékok, Síntartó, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Qty.	10 ST	
Típus	WSH 3/H/N	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1715970000</a>	Tartozékok, Síntartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Qty.	10 ST	
Típus	WSH 5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1080100000</a>	Tartozékok, Síntartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Qty.	10 ST	
Típus	WSH 6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1080200000</a>	Tartozékok, Síntartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Qty.	10 ST	

**Tartozékok****Zárósapkák**

A tartósínek zárósapkái védelmet biztosítanak az éles szélek ellen, és vizuálisan befejezik a tartósín végét.

**Általános rendelési adatok**

Típus	TS END CAP 35X15	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1283480000</a>	Kapocsfedél, sötétbézs, Polipropilén, Magasság: 37.5 mm, Szélesség: 7 mm, Mélység: 16.5 mm, HB
GTIN (EAN)	4050118077995	
Qty.	100 ST	