

DAE M12 SS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, nemesacél 1.4305 (303)
Rendelési szám	1868550000
Típus	DAE M12 SS
GTIN (EAN)	4032248440405
Qty.	10 Darab

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Magasság	11 mm	Magasság (coll)	0.4331 inch
Hossz	21.1 mm	Hossz, inch	0.8307 inch
Falvastagság, min.	0.5 mm	Falvastagság, max.	10 mm
Nettó tömeg	15.2 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...105 °C
-------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Levegőáramlás	0,4 l/perc 0,1 bar ΔP mellett, max. 5,0 l/perc 1 bar ΔP mellett	O-gyűrű	NBR
Védelmi osztály, GWDR	IP66, IP68, IP69K	Szilikon	Nem
Víz betáplálási pont	> 1,5 bar	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Menetemelkedés	1.5 mm	Halogén	Igen
AF 1. méret	17 mm	Védelmi osztály	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Kábelcsavarzat	metrikus	Alapanyag	nemesacél 1.4305 (303)
Külső menet	M 12	Menet hossza	10 mm
Belső átmérő D2	12.00 mm	Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	0.60 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	0.40 Nm	Telepítési irányelvek	Lásd összeállítási útmutató

Besorolások

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

Drawings

